




## Kärcher Kärcher Kehrsaugmaschine KM 75/40 W G KM 75/40 W G

Artikelnummer: 237279

**KÄRCHER**



## Technische Details

|                               |                                 |                                    |                        |
|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Antrieb                       | 4-Takt-Motor                    | Antrieb - Leistung                 | 3300 W                 |
| Akkubetrieb                   | nein                            | Arbeitsgeschwindigkeit             | 4,5 km/h               |
| Arbeitsbreite                 | 550 mm                          | Anzahl pro Palette                 | 1 st                   |
| Höhe                          | 1190 mm                         | Verpackungsmenge                   | 1 st                   |
| Breite                        | 750 mm                          | Max. Flächenleistung               | 3375 m <sup>2</sup> /h |
| Lieferumfang                  | Polyester-Flachfaltenfilter     | Kehrgutbehälter                    | 40 l                   |
| Ausstattung                   | Polyester-Flachfaltenfilter     | Gewicht (mit Zubehör)              | 87 kg                  |
| Titel<br>Reinigung/Entsorgung | \$B Kehrsaugmaschine \$S<br>\$M | Arbeitsbreite mit 1<br>Seitenbesen | 750 mm                 |
| Abmessungen (L × B × H)       | 1430 / 750 / 1190 mm            | Antriebsart                        | Benzin                 |
| Gewicht                       | 110,614 kg                      | Motorenhersteller                  | Kohler                 |
| Steigfähigkeit                | 15 %                            | Länge                              | 1430 mm                |
| Filterfläche                  | 1,8 m <sup>2</sup>              | BaRaGr                             | 21                     |