

Buisbescherming klein Van plaatstaal, voor wandmontage

Speciaal voor bescherming van regenbuizen, leidingen en kabels, hoogte 300 of 500 mm. Voor buiten vuurverzinkt, voor binnen met kunststof coating in geel RAL 1023 met zwarte signaalstrepen.

- van profielstaal in U-vorm, 4 mm dik
- totale breedte 292 mm, binnenmaat B x D 200 x 220 mm
- speciale pluggen met schroeven als accessoire

Hoogte mm	300	500
vuurverzinkt	141907	141908
gecoat	141910	141911

Direct meebestellen:

Speciale pluggen met schroeven (1 VE= 4 stuks per profiel nodig)	210744	---
---	--------	-----

TOP-AANBIEDING

vanaf ---
Vuurverzinkt
141907



Buisbescherming groot Van stalen buis, voor wand- of bodemmontage

Voor bescherming van buizen en leidingen over een grote ruimte, hoogte 1000 of 1500 mm.

- van sterk staal, Ø 48 x 2 mm, in halfronde vorm, vuurverzinkt en extra kunststof gecoat geel met zwarte signalisatiestrepen
- totale breedte 350 mm, binnenafmeting B x D 250 x 275 mm
- speciale pluggen tegen meerprijs

Uitvoering [1] voor wand- en bodemmontage

- telkens 2 bodem- en wandplaten voor een vaste verankering in de vloer

Uitvoering [2] voor wandmontage

- 4 wandplaten voor montage variabel in hoogte

Hoogte mm	1000	1500
[1] Wand-/bodemmontage	142022	142023
[2] Wandmontage	142024	142025

Direct meebestellen:

Speciale pluggen met schroeven (1 VE= 8 stuks per beugel nodig)	210759	---
--	--------	-----



1 voor wand-/bodemmontage



2 voor wandmontage

Hoekbeschermingsrails Van kunststof

Om randen te beschermen en de opletbaarheid op nauwe plaatsen te verhogen. Retroreflecterende strepen reflecteren invallend licht en zorgen voor een hoog waarschuwend effect.

- rails van ppc, zwart
- schokdempers van rubber, geel, met 4 retroreflecterende strepen
- hoogte 900 mm, beenlengte 95 mm, dikte 35 mm

523850
1 stuk ---
vanaf 4 stuks ---
vanaf 10 stuks ---

TOP-AANBIEDING

vanaf ---
523850

