

## EPPi® Rastereinsätze

**K** = Polypropylen (PP)  
**N** = Karton

Fächer für Röhrchen	Höhen					
	15 mm	25 mm	30 mm	40 mm	65 mm	80 mm
	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
16x16 bis ca. 7,2 mm Ø	RB10151616N	RB10251616N	RB10301616N	RB10401616N	RB10651616N	RB10801616N
15x15 bis ca. 7,7 mm Ø	RB10151515N	RB10251515N	RB10301515N	RB10401515N	RB10651515N	RB10801515N
14x14 bis ca. 8,3 mm Ø	RB10151414N	RB10251414N	RB10301414N	RB10401414N	RB10651414N	RB10801414N
13x13 bis ca. 9,0 mm Ø	RB10151313N	RB10251313N	RB10301313N	RB10401313N	RB10651313N	RB10801313N
12x12 bis ca. 9,8 mm Ø	RB10151212N	RB10251212N	RB10301212N	RB10401212N	RB10651212N	RB10801212N
11x11 bis ca. 10,8 mm Ø	RB10151111N	RB10251111N	RB10301111N	RB10401111N	RB10651111N	RB10801111N
10x10 bis ca. 12,0 mm Ø	RB10151010N	RB10251010N	RE10301010K	RB10401010N	RB10651010N	RB10801010N
9x9 bis ca. 13,6 mm Ø	RB10150909N	RB10250909N	RE10300909K	RB10400909N	RB10650909N	RB10800909N
8x8 bis ca. 15,0 mm Ø	RB10150808N	RB10250808N	RE10300808K	RB10400808N	RB10650808N	RB10800808N
7x7 bis ca. 17,3 mm Ø	RB10150707N	RB10250707N	RE10300707K	RB10400707N	RB10650707N	RB10800707N
6x6 bis ca. 20,3 mm Ø	RB10150606N	RB10250606N	RB10300606N	RB10400606N	RB10650606N	RB10800606N
5x5 bis ca. 24,5 mm Ø	RB10150505N	RB10250505N	RE10300505K	RB10400505N	RB10650505N	RB10800505N
4x4 bis ca. 30,8 mm Ø	RB10150404N	RB10250404N	RE10300404K	RB10400404N	RB10650404N	RB10800404N
3x3 bis ca. 41,2 mm Ø	RB10150303N	RB10250303N	RE10300303K	RB10400303N	RB10650303N	RB10800303N





## ALPHA Box 136 x 136 Einfrier- und Lagerboxen

Standardausführung aus tiefkältebeständigem, wasserfest bezogenem Kartonmaterial. Ausführung >spezial< mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung. Mit Deckel. Außenmaße 136 x 136 mm. Höhe = Innenhöhe.

Andere Höhen können auf Wunsch hergestellt werden.

Rastereinsätze können separat oder bereits eingelegt bestellt werden.

Passende Racks


Truhengestelle  
Seite 41

Schrankgestelle  
Seite 42-43

Schrankeinschübe  
Seite 44-48

Farbe			Höhen						
1 oder 2			25 mm	32 mm	50 mm	75 mm	100 mm	110 mm	130 mm
	WH	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130
	BU	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130
	YE	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130
	GR	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130
	RE	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130

So bestimmen Sie die Artikel-Nummer:



Beispiel 50 mm Höhe, weiss, standard:

**KA1050WH1**



## Rastereinsätze für ALPHA Box

			Höhen					
			15 mm	25 mm	30 mm	40 mm	65 mm	80 mm
Fächer für Röhrchen			Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
16x16 bis ca. 7,5 mm Ø			RA10151616N	RA10251616N	RA10301616N	RA10401616N	RA10651616N	RA10801616N
15x15 bis ca. 8,0 mm Ø			RA10151515N	RA10251515N	RA10301515N	RA10401515N	RA10651515N	RA10801515N
14x14 bis ca. 8,7 mm Ø			RA10151414N	RA10251414N	RA10301414N	RA10401414N	RA10651414N	RA10801414N
13x13 bis ca. 9,4 mm Ø			RA10151313N	RA10251313N	RA10301313N	RA10401313N	RA10651313N	RA10801313N
12x12 bis ca. 10,2 mm Ø			RA10151212N	RA10251212N	RA10301212N	RA10401212N	RA10651212N	RA10801212N
11x11 bis ca. 11,2 mm Ø			RA10151111N	RA10251111N	RA10301111N	RA10401111N	RA10651111N	RA10801111N
10x10 bis ca. 12,5 mm Ø			RA10151010N	RA10251010N	RA10301010N	RA10401010N	RA10651010N	RA10801010N
9x9 bis ca. 13,9 mm Ø			RA10150909N	RA10250909N	RA10300909N	RA10400909N	RA10650909N	RA10800909N
8x8 bis ca. 15,7 mm Ø			RA10150808N	RA10250808N	RA10300808N	RA10400808N	RA10650808N	RA10800808N
7x7 bis ca. 17,9 mm Ø			RA10150707N	RA10250707N	RA10300707N	RA10400707N	RA10650707N	RA10800707N
6x6 bis ca. 21,0 mm Ø			RA10150606N	RA10250606N	RA10300606N	RA10400606N	RA10650606N	RA10800606N
5x5 bis ca. 25,5 mm Ø			RA10150505N	RA10250505N	RA10300505N	RA10400505N	RA10650505N	RA10800505N
4x4 bis ca. 32,0 mm Ø			RA10150404N	RA10250404N	RA10300404N	RA10400404N	RA10650404N	RA10800404N
3x3 bis ca. 42,9 mm Ø			RA10150303N	RA10250303N	RA10300303N	RA10400303N	RA10650303N	RA10800303N


Die Rastereinsätze werden bei Verwendung der in der Übersicht genannten Artikel-Nummer (beginnend mit „RA1...“) immer separat geliefert (Standardlieferung).

Statt der üblichen separaten Lieferung von Box und Rastereinsatz kann die Box mit bereits eingelegtm Rastereinsatz geliefert werden (kein Mehrpreis!). Dazu muss die Kurzbezeichnung in der Artikel-Nummer des Rastereinsatzes (farblich gelb unterlegt) an die Artikel-Nummer der Box angefügt werden.

**Beispiel:** ALPHA Box mit 50 mm Höhe, weiss, standard sowie eingelegtm Rastereinsatz 30 mm Höhe mit 10x10 Fächern.

**KA1050WH1 + 0301010N = Art.-Nr. KA1050WH10301010N**





## ALPHA Box kurz 136 x 94 Einfrier- und Lagerboxen

Standardausführung aus tiefkältebeständigem, wasserfest bezogenem Kartonmaterial. Ausführung >spezial< mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung. Mit Deckel. Außenmaße 136 x 94 mm. Höhe = Innenhöhe.

Andere Höhen können auf Wunsch hergestellt werden.


Rastereinsätze können separat oder bereits eingelegt bestellt werden.

Passende Racks

Bitte anfragen!

Farbe	1 oder 2	25 mm	32 mm	50 mm	Höhen 75 mm	100 mm	110 mm	130 mm
WH	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130
BU	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130
YE	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130
GR	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130
RE	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130

So bestimmen Sie die Artikel-Nummer:



Beispiel 50 mm Höhe, weiss, standard:

**KAK050WH1**

## Rastereinsätze für ALPHA Box kurz

Fächer für Röhren	Höhen					
	15 mm	25 mm	30 mm	40 mm	65 mm	80 mm
	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
16x11 bis ca. 7,5 mm Ø	RAK0151611N	RAK0251611N	RAK0301611N	RAK0401611N	RAK0651611N	RAK0801611N
15x10 bis ca. 8,0 mm Ø	RAK0151510N	RAK0251510N	RAK0301510N	RAK0401510N	RAK0651510N	RAK0801510N
14x9 bis ca. 8,7 mm Ø	RAK0151409N	RAK0251409N	RAK0301409N	RAK0401409N	RAK0651409N	RAK0801409N
13x8 bis ca. 9,4 mm Ø	RAK0151308N	RAK0251308N	RAK0301308N	RAK0401308N	RAK0651308N	RAK0801308N
12x8 bis ca. 10,2 mm Ø	RAK0151208N	RAK0251208N	RAK0301208N	RAK0401208N	RAK0651208N	RAK0801208N
11x7 bis ca. 11,2 mm Ø	RAK0151107N	RAK0251107N	RAK0301107N	RAK0401107N	RAK0651107N	RAK0801107N
10x6 bis ca. 12,5 mm Ø	RAK0151006N	RAK0251006N	RAK0301006N	RAK0401006N	RAK0651006N	RAK0801006N
9x6 bis ca. 13,9 mm Ø	RAK0150906N	RAK0250906N	RAK0300906N	RAK0400906N	RAK0650906N	RAK0800906N
8x5 bis ca. 15,7 mm Ø	RAK0150805N	RAK0250805N	RAK0300805N	RAK0400805N	RAK0650805N	RAK0800805N
7x4 bis ca. 17,9 mm Ø	RAK0150704N	RAK0250704N	RAK0300704N	RAK0400704N	RAK0650704N	RAK0800704N
6x3 bis ca. 21,0 mm Ø	RAK0150603N	RAK0250603N	RAK0300603N	RAK0400603N	RAK0650603N	RAK0800603N
5x3 bis ca. 25,5 mm Ø	RAK0150503N	RAK0250503N	RAK0300503N	RAK0400503N	RAK0650503N	RAK0800503N
4x2 bis ca. 32,0 mm Ø	RAK0150402N	RAK0250402N	RAK0300402N	RAK0400402N	RAK0650402N	RAK0800402N
3x2 bis ca. 42,9 mm Ø	RAK0150302N	RAK0250302N	RAK0300302N	RAK0400302N	RAK0650302N	RAK0800302N

Die Rastereinsätze werden bei Verwendung der in der Übersicht genannten Artikel-Nummer (beginnend mit „RAK...“) immer separat geliefert (Standardlieferung).

Statt der üblichen separaten Lieferung von Box und Rastereinsatz kann die Box mit bereits eingelegttem Rastereinsatz geliefert werden (kein Mehrpreis!). Dazu muss die Kurzbezeichnung in der Artikel-Nummer des Rastereinsatzes (farblich gelb unterlegt) an die Artikel-Nummer der Box angefügt werden.

**Beispiel:** ALPHA Box kurz mit 50 mm Höhe, weiss, standard sowie eingelegttem Rastereinsatz 30 mm Höhe mit 10x6 Fächern.

**KAK050WH1 + 0301006N = Art.-Nr. KAK050WH10301006N**



## BRAVO Box 133 x 133 Einfrier- und Lagerboxen

Standardausführung aus tiefkältebeständigem, wasserfest bezogenem Kartonmaterial. Ausführung >spezial< mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung. Mit Deckel. Außenmaße 133 x 133 mm. Höhe = Innenhöhe.


Andere Höhen können auf Wunsch hergestellt werden.

Rastereinsätze können separat oder bereits eingelegt bestellt werden.

Farbe	1 oder 2	Höhen						
		25 mm	32 mm	50 mm*	75 mm	100 mm	110 mm	130 mm
WH	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130
BU	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130
YE	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130
GR	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130
RE	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130

\* Traditionell nach amerik. Bauform gefertigt.  
(Innenhöhe tatsächlich 45 mm)

So bestimmen Sie  
die Artikel-Nummer:



Beispiel 50 mm Höhe,  
weiss, standard:

**KB1050WH1**



## Rastereinsätze für BRAVO Box


Fächer für Röhrcen	Höhen					
	15 mm	25 mm	30 mm	40 mm	65 mm	80 mm
	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
16x16 bis ca. 7,2 mm Ø	RB10151616N	RB10251616N	RB10301616N	RB10401616N	RB10651616N	RB10801616N
15x15 bis ca. 7,7 mm Ø	RB10151515N	RB10251515N	RB10301515N	RB10401515N	RB10651515N	RB10801515N
14x14 bis ca. 8,3 mm Ø	RB10151414N	RB10251414N	RB10301414N	RB10401414N	RB10651414N	RB10801414N
13x13 bis ca. 9,0 mm Ø	RB10151313N	RB10251313N	RB10301313N	RB10401313N	RB10651313N	RB10801313N
12x12 bis ca. 9,8 mm Ø	RB10151212N	RB10251212N	RB10301212N	RB10401212N	RB10651212N	RB10801212N
11x11 bis ca. 10,8 mm Ø	RB10151111N	RB10251111N	RB10301111N	RB10401111N	RB10651111N	RB10801111N
10x10 bis ca. 12,0 mm Ø	RB10151010N	RB10251010N	RB10301010N	RB10401010N	RB10651010N	RB10801010N
9x9 bis ca. 13,6 mm Ø	RB10150909N	RB10250909N	RB10300909N	RB10400909N	RB10650909N	RB10800909N
8x8 bis ca. 15,0 mm Ø	RB10150808N	RB10250808N	RB10300808N	RB10400808N	RB10650808N	RB10800808N
7x7 bis ca. 17,3 mm Ø	RB10150707N	RB10250707N	RB10300707N	RB10400707N	RB10650707N	RB10800707N
6x6 bis ca. 20,3 mm Ø	RB10150606N	RB10250606N	RB10300606N	RB10400606N	RB10650606N	RB10800606N
5x5 bis ca. 24,5 mm Ø	RB10150505N	RB10250505N	RB10300505N	RB10400505N	RB10650505N	RB10800505N
4x4 bis ca. 30,8 mm Ø	RB10150404N	RB10250404N	RB10300404N	RB10400404N	RB10650404N	RB10800404N
3x3 bis ca. 41,2 mm Ø	RB10150303N	RB10250303N	RB10300303N	RB10400303N	RB10650303N	RB10800303N

Die Rastereinsätze werden bei Verwendung der in der Übersicht genannten Artikel-Nummer (beginnend mit „RB1...“) immer separat geliefert (Standardlieferung).

Statt der üblichen separaten Lieferung von Box und Rastereinsatz kann die Box mit bereits eingelegetem Rastereinsatz geliefert werden (kein Mehrpreis!). Dazu muss die Kurzbezeichnung in der Artikel-Nummer des Rastereinsatzes (farblich gelb unterlegt) an die Artikel-Nummer der Box angefügt werden.

**Beispiel:** BRAVO Box mit 50 mm Höhe, weiss, standard sowie eingelegetem Rastereinsatz 30 mm Höhe mit 9x9 Fächern.

**KB1050WH1 + 0300909N = Art.-Nr. KB1050WH10300909N**



## BRAVO Box lang2 133 x 257 Einfrier- und Lagerboxen

Standardausführung aus tiefkältebeständigem, wasserfest bezogenem Kartonmaterial. Ausführung >spezial< mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung. Mit Deckel. Außenmaße 133 x 257 mm. Höhe = Innenhöhe.

Andere Höhen können auf Wunsch hergestellt werden.


Rastereinsätze können separat oder bereits eingelegt bestellt werden.

Passende Racks


Bitte anfragen!

Farbe	1 oder 2	Höhen						
		25 mm	32 mm	50 mm*	75 mm	100 mm	110 mm	130 mm
WH	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130
BU	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130
YE	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130
GR	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130
RE	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130

\* Traditionell nach amerik. Bauform gefertigt.  
(Innenhöhe tatsächlich 45 mm)



So bestimmen Sie die Artikel-Nummer:



Beispiel 50 mm Höhe, weiss, standard:

**KB 2 050 WH 1**

## Rastereinsätze für BRAVO Box lang2


Fächer für Röhren	Höhen					
	15 mm	25 mm	30 mm	40 mm	65 mm	80 mm
	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
16x32 bis ca. 7,2 mm Ø	RB20151632N	RB20251632N	RB20301632N	RB20401632N	RB20651632N	RB20801632N
15x30 bis ca. 7,7 mm Ø	RB20151530N	RB20251530N	RB20301530N	RB20401530N	RB20651530N	RB20801530N
14x28 bis ca. 8,3 mm Ø	RB20151428N	RB20251428N	RB20301428N	RB20401428N	RB20651428N	RB20801428N
13x26 bis ca. 9,0 mm Ø	RB20151326N	RB20251326N	RB20301326N	RB20401326N	RB20651326N	RB20801326N
12x24 bis ca. 9,8 mm Ø	RB20151224N	RB20251224N	RB20301224N	RB20401224N	RB20651224N	RB20801224N
11x22 bis ca. 10,8 mm Ø	RB20151122N	RB20251122N	RB20301122N	RB20401122N	RB20651122N	RB20801122N
10x20 bis ca. 12,0 mm Ø	RB20151020N	RB20251020N	RB20301020N	RB20401020N	RB20651020N	RB20801020N
9x18 bis ca. 13,6 mm Ø	RB20150918N	RB20250918N	RB20300918N	RB20400918N	RB20650918N	RB20800918N
8x16 bis ca. 15,0 mm Ø	RB20150816N	RB20250816N	RB20300816N	RB20400816N	RB20650816N	RB20800816N
7x14 bis ca. 17,3 mm Ø	RB20150714N	RB20250714N	RB20300714N	RB20400714N	RB20650714N	RB20800714N
6x12 bis ca. 20,3 mm Ø	RB20150612N	RB20250612N	RB20300612N	RB20400612N	RB20650612N	RB20800612N
5x10 bis ca. 24,5 mm Ø	RB20150510N	RB20250510N	RB20300510N	RB20400510N	RB20650510N	RB20800510N
4x8 bis ca. 30,8 mm Ø	RB20150408N	RB20250408N	RB20300408N	RB20400408N	RB20650408N	RB20800408N
3x6 bis ca. 41,2 mm Ø	RB20150306N	RB20250306N	RB20300306N	RB20400306N	RB20650306N	RB20800306N

Die Rastereinsätze werden bei Verwendung der in der Übersicht genannten Artikel-Nummer (beginnend mit „RB2...“) immer separat geliefert (Standardlieferung).

Statt der üblichen separaten Lieferung von Box und Rastereinsatz kann die Box mit bereits eingelegetem Rastereinsatz geliefert werden (kein Mehrpreis!). Dazu muss die Kurzbezeichnung in der Artikel-Nummer des Rastereinsatzes (farblich gelb unterlegt) an die Artikel-Nummer der Box angefügt werden.

**Beispiel:** BRAVO Box mit 50 mm Höhe, weiss, standard sowie eingelegetem Rastereinsatz 30 mm Höhe mit 9x18 Fächern.

**KB2050WH1 + 0300918N = Art.-Nr. KB2050WH10300918N**



## BRAVO Box kurz 133 x 92 Einfrier- und Lagerboxen

Standardausführung aus tiefkältebeständigem, wasserfest bezogenem Kartonmaterial. Ausführung >spezial< mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung. Mit Deckel. Außenmaße 133 x 92 mm. Höhe = Innenhöhe.

Andere Höhen können auf Wunsch hergestellt werden.

Rastereinsätze können separat oder bereits eingelegt bestellt werden.


Passende Racks

Bitte anfragen!

Farbe	1 oder 2	25 mm	32 mm	50 mm*	Höhen 75 mm	100 mm	110 mm	130 mm
weiss WH	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130
blau BU	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130
gelb YE	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130
grün GR	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130
rot RE	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130

\* Traditionell nach amerik. Bauform gefertigt.  
(Innenhöhe tatsächlich 45 mm)

So bestimmen Sie  
die Artikel-Nummer:



Beispiel 50 mm Höhe,  
weiss, standard:

**KBK050WH1**

## Rastereinsätze für BRAVO Box kurz

Fächer für Röhren	Höhen					
	15 mm	25 mm	30 mm	40 mm	65 mm	80 mm
	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
16x12 bis ca. 7,2 mm Ø	RBK0151612N	RBK0251612N	RBK0301612N	RBK0401612N	RBK0651612N	RBK0801612N
15x11 bis ca. 7,7 mm Ø	RBK0151511N	RBK0251511N	RBK0301511N	RBK0401511N	RBK0651511N	RBK0801511N
14x10 bis ca. 8,3 mm Ø	RBK0151410N	RBK0251410N	RBK0301410N	RBK0401410N	RBK0651410N	RBK0801410N
13x9 bis ca. 9,0 mm Ø	RBK0151309N	RBK0251309N	RBK0301309N	RBK0401309N	RBK0651309N	RBK0801309N
12x8 bis ca. 9,8 mm Ø	RBK0151208N	RBK0251208N	RBK0301208N	RBK0401208N	RBK0651208N	RBK0801208N
11x7 bis ca. 10,8 mm Ø	RBK0151107N	RBK0251107N	RBK0301107N	RBK0401107N	RBK0651107N	RBK0801107N
10x6 bis ca. 12,0 mm Ø	RBK0151006N	RBK0251006N	RBK0301006N	RBK0401006N	RBK0651006N	RBK0801006N
9x6 bis ca. 13,6 mm Ø	RBK0150906N	RBK0250906N	RBK0300906N	RBK0400906N	RBK0650906N	RBK0800906N
8x5 bis ca. 15,0 mm Ø	RBK0150805N	RBK0250805N	RBK0300805N	RBK0400805N	RBK0650805N	RBK0800805N
7x4 bis ca. 17,3 mm Ø	RBK0150704N	RBK0250704N	RBK0300704N	RBK0400704N	RBK0650704N	RBK0800704N
6x4 bis ca. 20,3 mm Ø	RBK0150604N	RBK0250604N	RBK0300604N	RBK0400604N	RBK0650604N	RBK0800604N
5x3 bis ca. 24,5 mm Ø	RBK0150503N	RBK0250503N	RBK0300503N	RBK0400503N	RBK0650503N	RBK0800503N
4x2 bis ca. 30,8 mm Ø	RBK0150402N	RBK0250402N	RBK0300402N	RBK0400402N	RBK0650402N	RBK0800402N
3x2 bis ca. 41,2 mm Ø	RBK0150302N	RBK0250302N	RBK0300302N	RBK0400302N	RBK0650302N	RBK0800302N

Die Rastereinsätze werden bei Verwendung der in der Übersicht genannten Artikel-Nummer (beginnend mit „RBK...“) immer separat geliefert (Standardlieferung).

Statt der üblichen separaten Lieferung von Box und Rastereinsatz kann die Box mit bereits eingelegtm Rastereinsatz geliefert werden (kein Mehrpreis!). Dazu muss die Kurzbezeichnung in der Artikel-Nummer des Rastereinsatzes (farblich gelb unterlegt) an die Artikel-Nummer der Box angefügt werden.

**Beispiel:** BRAVO Box kurz mit 50 mm Höhe, weiss, standard sowie eingelegtm Rastereinsatz 30 mm Höhe mit 9x6 Fächern.

**KBK050WH1 + 0300906N = Art.-Nr. KBK050WH10300906N**



## CellBox Einfrier- und Lagerboxen für 15 ml und 50 ml Rörchen

Geeignet für alle Rörchen mit einem Ø bis ca. 22 mm (15 ml) oder 34 mm (50 ml) und einer Länge von max. 125 mm. Standardausführung aus tiefkältebeständigem, wasserfest bezogenem Kartonmaterial. Ausführung >spezial< mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung. Mit und ohne eingelegten Rastereinsatz. Maße = Außenmaße inkl. Deckel.

				15 ml	
				CellBox Mini	CellBox Maxi
				5 x 5 Fächer	6 x 6 Fächer
				(122x122x128 mm)	(148x148x128 mm)
Farbe	1 oder 2	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>WH</b>	1 standard 2 spezial	KCMi1WH1-5x5 KCMi1WH2-5x5	KCMa1WH1-6x6 KCMa1WH2-6x6		
<b>BU</b>	1 standard 2 spezial	KCMi1BU1-5x5 KCMi1BU2-5x5	KCMa1BU1-6x6 KCMa1BU2-6x6		
<b>YE</b>	1 standard 2 spezial	KCMi1YE1-5x5 KCMi1YE2-5x5	KCMa1YE1-6x6 KCMa1YE2-6x6		
<b>GR</b>	1 standard 2 spezial	KCMi1GR1-5x5 KCMi1GR2-5x5	KCMa1GR1-6x6 KCMa1GR2-6x6		
<b>RE</b>	1 standard 2 spezial	KCMi1RE1-5x5 KCMi1RE2-5x5	KCMa1RE1-6x6 KCMa1RE2-6x6		

				50 ml	
				CellBox Mini	CellBox Maxi
				3 x 3 Fächer	4 x 4 Fächer
				(122x122x128 mm)	(148x148x128 mm)
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
KCMi1WH1-3x3	KCMa1WH1-4x4	KCMi1WH2-3x3	KCMa1WH2-4x4		
KCMi1BU1-3x3	KCMa1BU1-4x4	KCMi1BU2-3x3	KCMa1BU2-4x4		
KCMi1YE1-3x3	KCMa1YE1-4x4	KCMi1YE2-3x3	KCMa1YE2-4x4		
KCMi1GR1-3x3	KCMa1GR1-4x4	KCMi1GR2-3x3	KCMa1GR2-4x4		
KCMi1RE1-3x3	KCMa1RE1-4x4	KCMi1RE2-3x3	KCMa1RE2-4x4		

				15 ml	
				CellBox Mini lang	CellBox Maxi lang
				5 x 10 Fächer	6 x 12 Fächer
				(122x237x128 mm)	(148x287x128 mm)
Farbe	1 oder 2	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>WH</b>	1 standard 2 spezial	KCMi2WH1-5x10 KCMi2WH2-5x10	KCMa2WH1-6x12 KCMa2WH2-6x12		
<b>BU</b>	1 standard 2 spezial	KCMi2BU1-5x10 KCMi2BU2-5x10	KCMa2BU1-6x12 KCMa2BU2-6x12		
<b>YE</b>	1 standard 2 spezial	KCMi2YE1-5x10 KCMi2YE2-5x10	KCMa2YE1-6x12 KCMa2YE2-6x12		
<b>GR</b>	1 standard 2 spezial	KCMi2GR1-5x10 KCMi2GR2-5x10	KCMa2GR1-6x12 KCMa2GR2-6x12		
<b>RE</b>	1 standard 2 spezial	KCMi2RE1-5x10 KCMi2RE2-5x10	KCMa2RE1-6x12 KCMa2RE2-6x12		

				50 ml	
				CellBox Mini lang	CellBox Maxi lang
				3 x 6 Fächer	4 x 8 Fächer
				(122x237x128 mm)	(148x287x128 mm)
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
KCMi2WH1-3x6	KCMa2WH1-4x8	KCMi2WH2-3x6	KCMa2WH2-4x8		
KCMi2BU1-3x6	KCMa2BU1-4x8	KCMi2BU2-3x6	KCMa2BU2-4x8		
KCMi2YE1-3x6	KCMa2YE1-4x8	KCMi2YE2-3x6	KCMa2YE2-4x8		
KCMi2GR1-3x6	KCMa2GR1-4x8	KCMi2GR2-3x6	KCMa2GR2-4x8		
KCMi2RE1-3x6	KCMa2RE1-4x8	KCMi2RE2-3x6	KCMa2RE2-4x8		

				15 ml	
				CellBox Mini ohne Fächer	CellBox Maxi ohne Fächer
				(122x122x128 mm)	(148x148x128 mm)
Farbe	1 oder 2	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>WH</b>	1 standard 2 spezial	KCMi1WH1 KCMi1WH2	KCMa1WH1 KCMa1WH2		
<b>BU</b>	1 standard 2 spezial	KCMi1BU1 KCMi1BU2	KCMa1BU1 KCMa1BU2		
<b>YE</b>	1 standard 2 spezial	KCMi1YE1 KCMi1YE2	KCMa1YE1 KCMa1YE2		
<b>GR</b>	1 standard 2 spezial	KCMi1GR1 KCMi1GR2	KCMa1GR1 KCMa1GR2		
<b>RE</b>	1 standard 2 spezial	KCMi1RE1 KCMi1RE2	KCMa1RE1 KCMa1RE2		

				50 ml	
				CellBox Mini lang ohne Fächer	CellBox Maxi lang ohne Fächer
				(122x237x128 mm)	(148x287x128 mm)
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
KCMi2WH1	KCMa2WH1	KCMi2WH2	KCMa2WH2		
KCMi2BU1	KCMa2BU1	KCMi2BU2	KCMa2BU2		
KCMi2YE1	KCMa2YE1	KCMi2YE2	KCMa2YE2		
KCMi2GR1	KCMa2GR1	KCMi2GR2	KCMa2GR2		
KCMi2RE1	KCMa2RE1	KCMi2RE2	KCMa2RE2		

## Rastereinsätze für CellBox (nur für Leerboxen oder Nachbestellungen)

Fächer	Art.-Nr.	Fächer	Art.-Nr.	Fächer	Art.-Nr.	Fächer	Art.-Nr.
Mini 15 ml 5x5	RC0900505N	Mini 50 ml 3x3	RC0900303N	Maxi 15 ml 6x6	RC0900606N	Maxi 50 ml 4x4	RC0900404N
Mini lang 15 ml 5x10	RC0900510N	Mini lang 50 ml 3x6	RC0900306N	Maxi lang 15 ml 6x12	RC0900612N	Maxi lang 50 ml 4x8	RC0900408N
Mini lang 10 ml 8x12	RC0900812N						






## DELTA Box 133 x 133 Einfrier- und Lagerboxen

Standardausführung aus tiefkältebeständigem, wasserfest bezogenem Kartonmaterial. Ausführung >spezial< mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung. Mit verlängertem Deckel. Außenmaße 133 x 133 mm. Höhe = Innenhöhe. Andere Höhen können auf Wunsch hergestellt werden. Rastereinsätze können separat oder bereits eingelegt bestellt werden.

Farbe	1 oder 2	Höhen						
		25 mm	32 mm	50 mm	75 mm	100 mm	110 mm	130 mm
weiss WH	1 standard 2 spezial	siehe BRAVO Box	siehe BRAVO Box	050	075	100	110	130
blau BU	1 standard 2 spezial			050	075	100	110	130
gelb YE	1 standard 2 spezial			050	075	100	110	130
grün GR	1 standard 2 spezial			050	075	100	110	130
rot RE	1 standard 2 spezial			050	075	100	110	130

So bestimmen Sie die Artikel-Nummer:



Beispiel 50 mm Höhe, weiss, standard:

**KD1050WH1**



## Rastereinsätze für DELTA Box

Fächer für Röhrchen	Höhen					
	15 mm	25 mm	30 mm	40 mm	65 mm	80 mm
	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
16x16 bis ca. 7,2 mm Ø	RB10151616N	RB10251616N	RB10301616N	RB10401616N	RB10651616N	RB10801616N
15x15 bis ca. 7,7 mm Ø	RB10151515N	RB10251515N	RB10301515N	RB10401515N	RB10651515N	RB10801515N
14x14 bis ca. 8,3 mm Ø	RB10151414N	RB10251414N	RB10301414N	RB10401414N	RB10651414N	RB10801414N
13x13 bis ca. 9,0 mm Ø	RB10151313N	RB10251313N	RB10301313N	RB10401313N	RB10651313N	RB10801313N
12x12 bis ca. 9,8 mm Ø	RB10151212N	RB10251212N	RB10301212N	RB10401212N	RB10651212N	RB10801212N
11x11 bis ca. 10,8 mm Ø	RB10151111N	RB10251111N	RB10301111N	RB10401111N	RB10651111N	RB10801111N
10x10 bis ca. 12,0 mm Ø	RB10151010N	RB10251010N	RB10301010N	RB10401010N	RB10651010N	RB10801010N
9x9 bis ca. 13,6 mm Ø	RB10150909N	RB10250909N	RB10300909N	RB10400909N	RB10650909N	RB10800909N
8x8 bis ca. 15,0 mm Ø	RB10150808N	RB10250808N	RB10300808N	RB10400808N	RB10650808N	RB10800808N
7x7 bis ca. 17,3 mm Ø	RB10150707N	RB10250707N	RB10300707N	RB10400707N	RB10650707N	RB10800707N
6x6 bis ca. 20,3 mm Ø	RB10150606N	RB10250606N	RB10300606N	RB10400606N	RB10650606N	RB10800606N
5x5 bis ca. 24,5 mm Ø	RB10150505N	RB10250505N	RB10300505N	RB10400505N	RB10650505N	RB10800505N
4x4 bis ca. 30,8 mm Ø	RB10150404N	RB10250404N	RB10300404N	RB10400404N	RB10650404N	RB10800404N
3x3 bis ca. 41,2 mm Ø	RB10150303N	RB10250303N	RB10300303N	RB10400303N	RB10650303N	RB10800303N

Die Rastereinsätze werden bei Verwendung der in der Übersicht genannten Artikel-Nummer (beginnend mit „RB1...“) immer separat geliefert (Standardlieferung).

Statt der üblichen separaten Lieferung von Box und Rastereinsatz kann die Box mit bereits eingelegtm Rastereinsatz geliefert werden (kein Mehrpreis!). Dazu muss die Kurzbezeichnung in der Artikel-Nummer des Rastereinsatzes (farblich gelb unterlegt) an die Artikel-Nummer der Box angefügt werden.

**Beispiel:** DELTA Box mit 50 mm Höhe, weiss, standard sowie eingelegtm Rastereinsatz 30 mm Höhe mit 9x9 Fächern.

**KD1050WH1 + 0300909N = Art.-Nr. KD1050WH10300909N**



## MIKE Box 142 x 142 Einfrier- und Lagerboxen

Standardausführung aus tiefkältebeständigem, wasserfest bezogenem Kartonmaterial. Ausführung >spezial< mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung. Mit Deckel. Außenmaße 142 x 142 mm. Höhe = Innenhöhe.

Andere Höhen können auf Wunsch hergestellt werden.


Rastereinsätze können separat oder bereits eingelegt bestellt werden.

Passende Racks

Bitte anfragen!

Farbe	1 oder 2	25 mm	32 mm	50 mm	Höhen 75 mm	100 mm	110 mm	130 mm
WH	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130
BU	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130
YE	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130
GR	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130
RE	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130

So bestimmen Sie die Artikel-Nummer:



Beispiel 50 mm Höhe, weiss, standard:

**KM1050WH1**



## Rastereinsätze für MIKE Box

Fächer für Röhrcen	Höhen					
	15 mm	25 mm	30 mm	40 mm	65 mm	80 mm
	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
16x16 bis ca. 7,7 mm Ø	RM10151616N	RM10251616N	RM10301616N	RM10401616N	RM10651616N	RM10801616N
15x15 bis ca. 8,3 mm Ø	RM10151515N	RM10251515N	RM10301515N	RM10401515N	RM10651515N	RM10801515N
14x14 bis ca. 9,0 mm Ø	RM10151414N	RM10251414N	RM10301414N	RM10401414N	RM10651414N	RM10801414N
13x13 bis ca. 9,7 mm Ø	RM10151313N	RM10251313N	RM10301313N	RM10401313N	RM10651313N	RM10801313N
12x12 bis ca. 10,6 mm Ø	RM10151212N	RM10251212N	RM10301212N	RM10401212N	RM10651212N	RM10801212N
11x11 bis ca. 11,6 mm Ø	RM10151111N	RM10251111N	RM10301111N	RM10401111N	RM10651111N	RM10801111N
10x10 bis ca. 12,8 mm Ø	RM10151010N	RM10251010N	RM10301010N	RM10401010N	RM10651010N	RM10801010N
9x9 bis ca. 14,3 mm Ø	RM10150909N	RM10250909N	RM10300909N	RM10400909N	RM10650909N	RM10800909N
8x8 bis ca. 16,2 mm Ø	RM10150808N	RM10250808N	RM10300808N	RM10400808N	RM10650808N	RM10800808N
7x7 bis ca. 18,6 mm Ø	RM10150707N	RM10250707N	RM10300707N	RM10400707N	RM10650707N	RM10800707N
6x6 bis ca. 21,8 mm Ø	RM10150606N	RM10250606N	RM10300606N	RM10400606N	RM10650606N	RM10800606N
5x5 bis ca. 26,3 mm Ø	RM10150505N	RM10250505N	RM10300505N	RM10400505N	RM10650505N	RM10800505N
4x4 bis ca. 33,0 mm Ø	RM10150404N	RM10250404N	RM10300404N	RM10400404N	RM10650404N	RM10800404N
3x3 bis ca. 44,2 mm Ø	RM10150303N	RM10250303N	RM10300303N	RM10400303N	RM10650303N	RM10800303N

Die Rastereinsätze werden bei Verwendung der in der Übersicht genannten Artikel-Nummer (beginnend mit „RM1...“) immer separat geliefert (Standardlieferung).

Statt der üblichen separaten Lieferung von Box und Rastereinsatz kann die Box mit bereits eingelegetem Rastereinsatz geliefert werden (kein Mehrpreis!). Dazu muss die Kurzbezeichnung in der Artikel-Nummer des Rastereinsatzes (farblich gelb unterlegt) an die Artikel-Nummer der Box angefügt werden.

**Beispiel:** MIKE Box mit 50 mm Höhe, weiss, standard sowie eingelegetem Rastereinsatz 30 mm Höhe mit 10x10 Fächern.

**KM1050WH1 + 0301010N = Art.-Nr. KM1050WH10301010N**



## NANU Box 76 x 76 Einfrier- und Lagerboxen


Standardausführung aus tiefkältebeständigem, wasserfest bezogenem Kartonmaterial. Ausführung >spezial< mit wasserdichter Kunststoffbeschichtung. Mit verlängertem Deckel. Außenmaße 76 x 76 mm. Höhe = Innenhöhe. Andere Höhen können auf Wunsch hergestellt werden. Rastereinsätze können separat oder bereits eingelegt bestellt werden.

Passende Racks

Siehe unten

Farbe	1 oder 2	25 mm	32 mm	50 mm	Höhen 75 mm	100 mm	110 mm	130 mm
WH	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130
BU	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130
YE	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130
GR	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130
RE	1 standard 2 spezial	025	032	050	075	100	110	130

So bestimmen Sie die Artikel-Nummer:



Beispiel 50 mm Höhe, weiss, standard:

**KN 1 050 WH 1**

## Rastereinsätze für NANU Box

Fächer für Röhrchen	Höhen					
	15 mm	25 mm	30 mm	40 mm	65 mm	80 mm
	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
7x7 bis ca. 8,0 mm Ø	RN10150707N	RN10250707N	RN10300707N	RN10400707N	RN10650707N	RN10800707N
6x6 bis ca. 10,0 mm Ø	RN10150606N	RN10250606N	RN10300606N	RN10400606N	RN10650606N	RN10800606N
5x5 bis ca. 13,5 mm Ø	RN10150505N	RN10250505N	RN10300505N	RN10400505N	RN10650505N	RN10800505N
4x4 bis ca. 15,0 mm Ø	RN10150404N	RN10250404N	RN10300404N	RN10400404N	RN10650404N	RN10800404N
3x3 bis ca. 21,0 mm Ø	RN10150303N	RN10250303N	RN10300303N	RN10400303N	RN10650303N	RN10800303N

Die Rastereinsätze werden bei Verwendung der in der Übersicht genannten Artikel-Nummer (beginnend mit „RN1...“) immer separat geliefert (Standardlieferung).

Statt der üblichen separaten Lieferung von Box und Rastereinsatz kann die Box mit bereits eingelegtem Rastereinsatz geliefert werden (kein Mehrpreis!). Dazu muss die Kurzbezeichnung in der Artikel-Nummer des Rastereinsatzes (farblich gelb unterlegt) an die Artikel-Nummer der Box angefügt werden.

**Beispiel:** NANU Box mit 50 mm Höhe, weiss, standard sowie eingelegtem Rastereinsatz 30 mm Höhe mit 5x5 Fächern.

**KN1050WH1 + 0300505N = Art.-Nr. KN1050WH10300505N**

## NANU 50 Truhengestelle • 82x82 mm (BxT)

## NANU 50 Schrankgestelle • Breite 83 mm

>> Passend für NANU 50 und alle Boxen bis zu Außenmaßen 76x76x53 mm (BxTxH). <<<

Artikel-Nr.	Fächer	Höhe (mm)	Artikel-Nr.	Fächer	Höhe (mm)
TN50-04AN	4	226	TN50-10AN	10	556
TN50-05AN	5	281	TN50-11AN	11	611
TN50-06AN	6	336	TN50-12AN	12	666
TN50-07AN	7	391	TN50-13AN	13	721
TN50-08AN	8	446	TN50-14AN	14	776
TN50-09AN	9	501			

Artikel-Nr.	Fächer T x H	Maße TxH (mm)	Artikel-Nr.	Fächer T x H	Maße TxH (mm)
SN50-44AN	4 x 4	329x224	SN50-65AN	6 x 5	490x279
SN50-45AN	4 x 5	329x279	SN50-66AN	6 x 6	490x334
SN50-46AN	4 x 6	329x334	SN50-74AN	7 x 4	571x224
SN50-54AN	5 x 4	410x224	SN50-75AN	7 x 5	571x279
SN50-55AN	5 x 5	410x279	SN50-76AN	7 x 6	571x334
SN50-56AN	5 x 6	410x334	SN50-85AN	8 x 5	651x279
SN50-64AN	6 x 4	490x224	SN50-86AN	8 x 6	651x334

Alle Truhengestelle können auf Wunsch mit einem Sicherungsstab geliefert werden. Die Tiefe vergrößert sich dadurch um 5 mm auf 87 mm.

Weitere Truhen- und Schrankgestelle sowie Schrankeinschübe für NANU Box auf Anfrage.