

BIXOLON XM7-30 - Etikettendrucker - Thermodirekt

8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB 2.0 - seriell - Wi-Fi - Bluetooth 5.2 - Schäler

Gruppe	Drucker
Hersteller	BIXOLON
Hersteller Art. Nr.	XM7-30IAWDAKL



Beschreibung

BIXOLON XM7-30 - Etikettendrucker - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB 2.0, seriell, Wi-Fi, Bluetooth 5.2 - Schäler

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BIXOLON XM7-30 - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Formfaktor	Tragbar
Gewicht	795 g
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Minimale Mediengröße (Angepasst)	25 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - einfarbig
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, seriell, Wi-Fi, Bluetooth 5.2
RAM Installiert (Max.)	128 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	256 MB
Druckersprache	EPSON ESC/POS, SLCS, BPL-Z, BXL, BPL-C
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, TLC39, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI, RSS-14, UPC/EAN Ergänzungen, IMB, Aztec
Medientyp	Etiketten, Quittungspapier, Etiketten ohne Abziehfolie, Notch
Funktionen	Ohne Abziehfolie, Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Schäler, Sensor zum Abziehen
Bildschirmauflösung	240 x 320

Druckermerkmale	Papierendensensor
Batterie	Erforderlich 1 Lithium-Ionen Enthaltene Anz. 1
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Google Chrome OS, Apple iOS
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.9 cm x 18 cm x 7.9 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.