

Artikelnummer: 125063

Kurzbeschreibung: Gitter-Vierwandwagen, L 1000 x B 670 mm

Langbeschreibung: Gitter-Vierwandwagen, L 1000 x B 670 mm o. L 1200 x B 770 mm, bis 600 kg: Bei diesem Gitter-Vierwandwagen ist das Stahlrohr fest auf den Grundrahmen geschwei sst. Der Wagen ist mit Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager ausgestattet, das Gehäuse ist verzinkt. Der Feststeller an den Lenkrollen entspricht der Europäischen Norm EN 1757-3. Die Bockrollen haben ebenfalls eine TPE-Bereifung und Rillenkugellager. Die Ladefläche besteht aus einer MDF-Platte mit Buche-Dekor. Alle Gitterwände sind herausnehmbar, die Ladeflächenhöhe beträgt 285 mm. Wir bieten Ihnen den Gitter-Vierwandwagen wahlweise mit einer Länge von 1000 mm und Breite von 670 mm oder einer Länge von 1200 mm und Breite von 770 mm an. Die Tragkraft beträgt bis zu 600 kg. Weitere Details: Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm) fest auf Grundrahmen geschwei sst Lenkrollen mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager, Gehäuse verzinkt Feststeller an den Lenkrollen gemä ss Europäischer Norm EN 1757-3 Bockrollen (nicht drehbar) mit TPE-Bereifung und Rillenkugellager Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr Drahtgitter mit Rahmendraht (50/50/4 mm) in U-Profil-Führungsschienen Alle Gitterwände herausnehmbar Ladeflächenhöhe: 285 mm Schiebegriffhöhe: 990 mm Wandhöhe: 500 mm Tragkraft: 600 kg Rad a'Ëœ: 200 mm Ma sse: wahlweise L 1000 x B 670 mm oder L 1200 x B 770 mm



EAN/GTIN: 4250448500631