



Ampoule LED PIN, culot: G4


- **classe d'efficacité énergétique: F** • **durée de vie:** jusqu'à 15.000 heures
- **forme:** forme de réflecteur
- **modèle:** --- • **retardement:** aucun (<1 sec.) - lumière s'allume dès l'enclenchement • **gradable:** non • **tension:** 12 V
- **angle de diffusion:** 300 degrés
- **teneur en mercure:** 0,0 mg
- insensible aux chocs
- ne contient ni rayons UV ni infrarouge dans le faisceau lumineux
- moindre dégagement de chaleur comparé au produit de référence standard
- fonctionnement sans faute même sous de basses températures

Exemples d'utilisation: - comme plafonnier pour éclairer les couloirs, portes, escaliers etc.


- expositions, centres commerciaux
- utiliser à l'extérieur seulement dans des luminaires adaptés
- source de lumière dirigée
- musées
- industrie hôtelière
- boutiques




Visuel de référence: Ampoule LED PIN, socle: G4



Label d'efficacité énergétique 63002108



Label d'efficacité énergétique 63002158



Label d'efficacité énergétique 63002386

Puissance	Rechange pour	Flux lumineux	Reproduction des couleurs	Couleur de lumière	Consommation	DPE	Diamètre	Longueur	Numéro de fabricant	Code
0,9 watt	10 watts	100 lm	80 Ra	2.700 K (blanc chaud)	1,0 kWh / 1.000h	F	12 mm	33 mm	622722	63002108
1,8 watts	20 watts	200 lm	80 Ra	2.700 K (blanc chaud)	2,0 kWh / 1.000h	F	13 mm	36 mm	064753	63002386
2,6 watts	28 watts	300 lm	80 Ra	2.700 K (blanc chaud)	3,0 kWh / 1.000h	F	14 mm	40 mm	048616	63002158