

bac de rétention classic-line

pour bidons, volume de rétention 40 l, hauteur x largeur x profondeur 200 x 774 x 392 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures



Numéro d'article: 235640



bac de rétention

- pour stockage à l'abri
- Convient pour substances dangereuses pour l'eau et inflammables
- tablette de rétention avec homologation ÜHP
- pour bidons
- volume de rétention 40 l
- hauteur x largeur x profondeur 200 x 774 x 392 mm
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- 5 années de garantie



Détails techniques

type de stockage de produits dan

bac de rétention

profondeur 392 mm

type de bac de rétention	bac de rétention	matériau	acier
lieu de stockage	à l'abri	surface	finition peinture époxy
capacité	bidons	couleur	bleu
volume de rétention	40 l	équipement bac de rétention	aucun
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et inflammables	soubassement	pieds
construction (autorisation)	tablette de rétention avec homologation ÜHP	possibilité de passage au-dessou	non
hauteur	200 mm	garantie	5 années
largeur	774 mm	Poids	15,91 kg

Cela s'adapte aussi ...

235631		système d'avertissement des fuites, pour bacs de rétention, hauteur x diamètre 40 x 110 mm
235787		liant, granulé, à base de mousse en polyuréthane, antidérapante et hydrofuge, taille du grain 0,13 - 4 mm, capacité de charge 24 l par lot
235788		liant, granulé, taille du grain 1 - 3 mm, capacité de charge 16 l par lot
503884		absorbants en microfibre, livraison sous forme de mouchoirs, longueur x largeur 400 x 500 mm, capacité de charge 124 l par lot, en polypropylène