



Product data sheet

Art nr.: 24011431 Zware tafelwagen met hard PVC platformen

Transportmiddelen



Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat RAL 5007, 2 platformen met harde PVC plaat. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste etage 200 kg.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	600
laadvlak lengte (mm)	1000
laadvlak breedte (mm)	600
Etagehoogten (mm)	270, 900
Totale lengte (mm)	1197
Totale breedte (mm)	609
Totale hoogte (mm)	900
Wielen	TPE
Wielmaat (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	58
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976677934