



Product data sheet

Art nr.: A1330P Aluminium steekwagen

Transportmiddelen



Steekwagen van aluminium buis met aluminium schep, zeer licht en handzaam. Zuiver gelast en onbehandeld aluminium schep aanschroefbaar en daardoor omwisselbaar. Wielen van polyurethaan lekbestendig op kunststof velg, naaf met rollager. Beugel boven en dwarsverbinding gebogen. Voor het veilig transporteren van ronde goederen zoals rollen, kannen, emmers, enz.

Technische details:



| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| Totaal draagvermogen (kg) | 200 |
| Schepbreedte (mm) | 320 |
| Schepdiepte (mm) | 250 |
| Totale breedte (mm) | 590 |
| Totale diepte (mm) | 626 |
| Totale hoogte (mm) | 1300 |
| Wielen | Polyurethaan volmateriaal |
| Wielmaat (mm) | 260 x 85 |
| Gewicht (kg) | 9,7 |
| Land van herkomst | Duitsland |
| Garantie (jaren) | 10 |
| Douanenummer | 87168000 |
| GTIN | 4017976295008 |