

Produktinformation

30 21 140

- Hoch belastbar und verschleißarm
- Verschiedene Backenformen
- Lange, flach-runde Backen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

Langbeckzange

DIN ISO 5745




Allgemein

Artikel-Nr.	30 21 140
EAN	4003773042433
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	95 g
Abmessungen	140 x 54 x 13 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Backendicke (am Gelenk) (T1)	8,0 mm
Spitzenbreite (W4)	2,5 mm
Spitzendicke (T2)	2,0 mm
Backenlänge (L3)	42,0 mm
Kopfbreite (W3)	15,0 mm



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten