


## Termékinformációk

# 38 95 200

- Nagy hajlítószilárdságú fogóhegyek
- 45° lesarkított, fél-kerek, hosszú pofák, gyújtógyertya pipák és kerek alkatrészek megfogásához is (gyújtógyertyadugó-kihúzó fogó)
- Vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett

## Műszerész fogó

DIN ISO 5745



### Általános

Cikkszám	38 95 200
EAN	4003773017233
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	207 g
Méret	200 x 55 x 19 mm
Szabvány	DIN ISO 5745

### Műszaki jellemzők

Pofa vastagsága (illesztés) (T1)	9,5 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Pofa hossza (L3)	73,0 mm
Fejszélesség (W3)	17,5 mm
Fej szöge	45 °

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

