

## Broszura informacyjna

# 44 21 J01


## Szczypce do pierścieni osadycznych sprężynujących

Do montażu pierścieni wewnętrznych w otworach

DIN 5256 D

- Mocne, odkuwane
- Stabilne końcówki zabezpieczające przed wyslizgiwaniem się chwytanego przedmiotu
- DIN 5256 D; końcówki zakrzywione pod kątem 90°
- Korpus szczypiec i końcówki: stal szlachetna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo



 90°

Ogólna	
Nr art.	44 21 J01
EAN	4003773040132
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	88 g
Wymiary	130 x 53 x 12 mm
Norma	DIN 5256 D
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
Rozmiar pierścienia	Ø 8 – 13 mm
Końcówki (średnica)	Ø 0,9 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych