

Termékinformációk

97 52 65 DG A

Négy tűskés sajtoló fogó csavart érintkezőkhöz



- A krimpelési méret 0,01 mm-es lépésekben állítható be
- A krimpelési méretek digitális kijelzésével, valamint az újrakalibrálás lehetőségével a RESET-funkció segítségével, elektronikus kopásfelügyelettel
- Beállítás mm-ben, inch-ben vagy hasonló szelektorpozíciók a MIL szerint
- A beállítási értékek meghatározására szolgáló táblázattal
- Fogó habosított anyagból készült betétes műanyag kofferben
- Pozicionáló segédeszköz nélkül
- Elforgatott érintkezők préseléséhez
- Négytűskés préselés a legjobb minőségű krimpelt csatlakozás érdekében
- Dugós idomszer az alapbeállítás ellenőrzésére
- Állandóan jó minőségű krimpelés a kényszerzárással (kioldható)
- Erőnövelés rendkívül hatékony karos áttétellel, a fáradságmentes munka érdekében
- Igen kényelmes kezelés a kézhez álló kialakítással
- Különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, olajban edzett

Általános

Cikkszám	97 52 65 DG A
EAN	4003773071990
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	633 g
Méret	250 x 86 x 19 mm

Műszaki jellemzők

Alkalmazás	elforgatott érintkezők (Harting; Ilme; Phoenix; Amphenol; Walther; HTS; Contact; Weidmüller)
Kapacitás négyzetmilliméter	0,14 — 6 mm ²
AWG	26 — 10
Fészkek száma	1
Max. érintkező átmérők	7,5 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk