

## Termékinformációk

# 97 53 09

## Önbeállító krimpelő fogó érvéghüvelyekhez Elülső bevezetéssel




- 0,08 - 10,0 mm<sup>2</sup> és 16,0 mm<sup>2</sup> sajtolása egy profilban
- Választókkal a 0,08 - 10 vagy 16,0 mm<sup>2</sup> krimpelő tartomány beállításához
- 2×10 mm<sup>2</sup> és legfeljebb Ø 6,6 mm átmérőjű iker vezetékhüvelyekhez
- DIN 46228 1 + 4. rész szerinti érvéghüvelyek préseléséhez
- Önbeálló illeszkedés a kívánt érvéghüvely-mérethez: nincs helytelen krimpelő betét használatából eredő krimpelési hiba
- Az érvéghüvelyek homlok oldali bevezetése a szerszámba
- állandóan jó minőségű krimpelés a kényszerzárással (kioldható)
- Krimpelő nyomás gyárilag pontosan beállítva (kalibrált)
- Erőnövelés szögemelővel a fáradtságmentes munkavégzéshez
- Igen kényelmes kezelés a kézhez álló kivittel és csekély súllyal
- Különleges minőségű króm-vanádium elektroacél, olajban edzett


Általános	
Cikkszám	97 53 09
EAN	4003773044550
Fogó	barnított
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	486 g
Méret	190 x 20 x 23 mm



Műszaki jellemzők	
Alkalmazás	érvéghüvelyek
Kapacitás négyzetmilliméter	0,08 — 10 / 16 mm <sup>2</sup>
Fészkek száma	1
AWG	28 — 6

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk









97 53 08: érvéghüvelyek párhuzamos bevezetése oldalról akár 2,5 mm<sup>2</sup>-ig, pl. szűk helyviszonyok között

az érvéghüvelyek homlok oldali bevezetése pl. a kapcsolószekrényekbe



Négyszög-krimp