

Bauer klapbodemcontainer

hoogte x lengte x breedte 1145 x 840 x 1245 mm, inhoud 0,75 m³, met hijsogen, vorkslaffen, staalconstructie, gelakt in RAL3000 vuurrood

Artikelnummer: 139848



Bauer Bodemklepcontainer



klapbodemcontainer

- hoogte x lengte x breedte 1145 x 840 x 1245 mm
- inhoud 0,75 m³
- draagvermogen 1000 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 75 x 185 mm
- onderrijdhoogte 100 mm
- met hijsogen, vorkslaffen
- wanden gesloten
- legbord in-/uitklapbaar
- klappable bodem met trekkoord ontgrendelbaar, zelfsluitend bij neerzetten
- 3-voudig stapelbaar
- bak met hijsogen
- met beveiliging tegen wegglijden
- onderbouw 4 voeten
- staalconstructie
- gelakt in RAL3000 vuurrood
- gewicht 144 kg



Technische details

baktype	klapbodemcontainer	inrijdbreedte	415 mm
inhoud	0,75 m ³	hijsgen aantal	4 stuks
hoogte	1145 mm	diameter hijsgen	40 mm
lengte	840 mm	draagvermogen	1000 kg
breedte	1245 mm	draaginstallatie	hijsgen, vorkloffen
materiaal	staal	bak uitrusting	hijsgen
wandconstructie	gesloten	veiligheidsuitrusting bak	wegglidbeveiliging
vloerconstructie	in-/uitklapbaar	stapelbaar	ja
vloer functie	klapbare bodem met trekkoord ontgrendelbaar, zelfsluitend bij neerzetten	nestbaar	nee
onderrijdbaar	ja	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
onderbouw	4 voeten	oppervlak	gelakt
onderrijdhoogte	100 mm	kleur	vuurrood // RAL3000
hoogte vorkloffen	75 mm	kleur uitvoering	vuurrood // RAL3000
breedte vorkloffen	185 mm	gewicht	144 kg

Gerelateerde Producten

139869		2 zwenk- en 2 bokwielen, voor bodemklepcontainer/kiepbak, banden polyamide, draagvermogen 1350 kg, wiel Ø 180 mm
139870		centreerwand, voor klapbodemcontainer 0,5 - 0,75 m ³ , van staal

Dit past ook bij ...

525102		afdekkap, voor 2 gestapelde gasboxen, hoogte x lengte x breedte 1930 x 1250 x 850 mm, in bruin
526204		universele schep, steekplaat van polypropyleen, Werkbreedte 250 mm