

ZARGES

chariot conteneur aluminium

W 171

plateau longueur x largeur 1250 x 700 mm, capacité 1050 l, hauteur x longueur x largeur 1400 x 1300 x 750 mm, rehausses : 4 parois, 1 paroi longitudinale rabattable, avec bandage caoutchouc

Numéro d'article: 146500



ZARGES Chariot conteneur aluminium W 171

chariot conteneur aluminium

- plateau longueur x largeur 1250 x 700 mm
- capacité 1050 l
- hauteur x longueur x largeur 1400 x 1300 x 750 mm
- rehausses : 4 parois, 1 paroi longitudinale rabattable
- parois avec nervures sur le pourtour
- structure en aluminium
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage caoutchouc
- moyeu avec roulement à rouleaux
- roulettes avec pare-fils, roulettes pivotantes à freins

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	fonction rehausses	1 paroi longitudinale rabattable
type de chariot	chariot conteneur	décoration murale	nervures sur le pourtour
matériau	aluminium	couvercle	en accessoires (non compris)
longueur de plateau	1250 mm	verrouillable	non
largeur de plateau	700 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
hauteur	1400 mm	pneumatique	caoutchouc
longueur	1300 mm	roulement	roulement à rouleaux
largeur	750 mm	Ø de roue	125 mm
capacité	1050 l	équipement roue	roulettes avec pare-fils, roulettes pivotantes à freins
norme européenne	non	disposition des roues	rectangulaire
rehausses	4 parois	Poids	34 kg

Accessoires

146503



couvercle à charnière, pour chariot caisse longueur x largeur 1300 x 750 mm, couvercle avec sangle et 2 fermetures, en aluminium