

Rollcart kratwagen

draagvermogen 600 kg, laadvlak
lengte x breedte 990 x 680 mm,
hoogte x lengte x breedte 1100 x
1100 x 710 mm, opbouwconstructies:
4 wanden (massief), 1 lengtewand
in-/uitklapbaar, onderstel met slag-
en krasvaste poedercoating in
RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-
banden

Artikelnummer: 158225



Rollcart Plaatstalen doos auto

Draagvermogen 600 kg

kratwagen

- draagvermogen 600 kg
- laadvlak lengte x breedte 990 x 680 mm
- hoogte x lengte x breedte 1100 x 1100 x 710 mm
- opbouwconstructies: 4 wanden (massief), 1 lengtewand in-/uitklapbaar
- platform van MDF
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- zwenkwielen met rem
- rem conform EN 1757-3

Technische details

transporttoestel	transportwagen	schuifbeugel	1 stuks
type wagen	kratwagen	plafond	nee
materiaal	staal	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
draagvermogen	600 kg	banden	TPE
lengte laadvlak	990 mm	wiel-ø	200 mm
breedte laadvlak	680 mm	wiellager	groefkogellager
hoogte	1100 mm	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
lengte	1100 mm	wielstand	rechthoekig
breedte	710 mm	oppervlak	m. poedercoating
euronorm	nee	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
materiaal platform	MDF	norm	EN 1757-3 (rem)
constructies	4 wanden (massief)	gewicht	82 kg
constructies functie	1 lengtewand in- /uitklapbaar		

Gerelateerde Producten

158408	.	4 zwenkwielen (i.p.v. 2 zwenk-/2 bokwielen), voor transportwagens, draagvermogen 600 - 1200 kg, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	---	--