


KERN tafelweegschaal

niet ijkbaar, platform van kunststof,
breedte x diepte 318 x 258 mm,
weegbereik van 20 kg,
afleesbaarheid in 10 g stappen

Artikelnummer: 158964



KERN



KERN Tafelweegschaal

met grote weegplaat

KERN tafelweegschaal




- niet ijkbaar
- platform van kunststof, breedte x diepte 318 x 258 mm
- weegbereik van 20 kg
- afleesbaarheid in 10 g stappen
- hoogte x breedte x diepte 60 x 320 x 300 mm
- Met de functies afstellen (CAL), tarreren, auto-off
- uitgerust met LC-display
- spanningsverzorging via batterijgebruik
- 2 jaar garantie

Technische details

type weegschaal	tafelweegschaal	hoogte	60 mm
ijkbaar	nee	breedte	320 mm
materiaal platform	kunststof	diepte	300 mm
platformbreedte	318 mm	telfunctie	nee

platformdiepte	258 mm	tarreren	nee
weegbereik	20 kg	garantie	2 jaar
afleesbaarheid	10 g	WEEE-registratienummer	DE80821200
weegschalfuncties	afstellen (CAL), tarreren, auto-off	WEEE-apparaatsoort	klein apparaat cat. 5
spanningsverzorging	batterijgebruik	merk volgens EAR-registers	KERN
weegschaal uitrusting	LC-display	gewicht	1,5 kg

Dit past ook bij ...

221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
227890		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 43, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht
227908		unisex-werkbroek, maat M, model comfortabel en wijd