

SCHULTE

magazijnstelling - grondveld MULTIplus-Set

MULTIplus-Set, hoogte x breedte x diepte 2000 x 1000 x 600 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 159162



SCHULTE Inhaakstelling MULTIplus-Set

magazijnstelling - grondveld

- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1000 x 600 mm
- veldlast 2300 kg
- 4 niveaus met Stalen bodem
- Per 25 mm verstelbaar
- opstelhoek recht
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- zeer stabiel door kruisschoor
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- inhoud levering: gedeeld T-profiel geseald in folie
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- 5 jaar garantie
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast

Technische details

meubeltype	stelling	gebruik	eenzijdig
stellingtype	magazijnstelling	legbord-/niveautype	Stalen bodem
stellingsysteem	kliksysteem	oppervlak legbord	verzinkt
stellingveld	grondveld	oppervlak standaard	verzinkt
materiaal	staal	opstelhoek uitrichting	recht
hoogte	2000 mm	stabiliteit/versteving/schoren	kruisschoor
breedte	1000 mm	inhoud levering	gedeeld T-profiel
diepte	600 mm	kleur uitvoering	verzinkt
veldlast	2300 kg	levering	voorgemonteerd
legborden / schappen aantal	4 stuks	garantie	5 jaar
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm	gewicht	36,84 kg

Gerelateerde Producten

159168	·	legbord voor inhaakstelling, breedte x diepte 1000 x 600 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
--------	---	--