


eindstuk antivermoeidheidsmat Bubblemat

kliksysteem, hoogte x lengte x breedte 14 x 900 x 600 mm, Van rubber met genopt oppervlak in zwart, bestendig tegen water en zwakke zuren



Artikelnummer: 184384



Antivermoeidheidsmat Bubblemat

Eindstuk voor modulesysteem

eindstuk antivermoeidheidsmat

- geschikt voor binnen
- kliksysteem
- hoogte x lengte x breedte 14 x 900 x 600 mm
- Van rubber met genopt oppervlak in zwart
- bestendig tegen water en zwakke zuren
- Temperatuurbestendig -30 °C tot +50 °C
- met antislip eigenschappen 30 BPN conform ASTM E 304

Technische details

uitrusting werkplaats	vloerbedekking	lengte	900 mm
vloerbedekking	antivermoeidheidsmat	breedte	600 mm
confectionering	kliksysteem	elektrisch geleidend	nee
module	eindstuk	moeilijk ontvlambaar	nee
plaats van toepassing	binnen	temperatuurbestendigheid	-30 °C tot +50 °C
materiaal loopvlak	rubber	bestendigheid	water, zwakke zuren
oppervlak vloerbedekking	genopt	certificering	antislip 30 BPN ASTM E 304

kleur	zwart	gewicht	5 kg
hoogte	14 mm		