

## stellingopvangbak

opvangvolume 360 l, hoogte x breedte x diepte 285 x 2680 x 1300 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 200778



## Stellingopvangbak

### voor palletstelling

stellingopvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- opvangvolume 360 l
- hoogte x breedte x diepte 285 x 2680 x 1300 mm
- zonder rooster
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- onderrijdhoogte 100 mm voor transport met heftruck
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten




## Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen stelling

oppervlak verzinkt

type opvangbak	stellingopvangbak	opvangbak uitrusting	geen
opslagplaats	onderdak	onderrijdbaar	ja
opvangvolume	360 l	onderrijdhoogte	100 mm
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	stapelbaar	nee
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	verrijdbaar	nee
hoogte	285 mm	voor veldbreedte	2700 mm
breedte	2680 mm	kleur uitvoering	verzinkt
diepte	1300 mm	module	stellingopvangbak
materiaal	staal	gewicht	138 kg

## Gerelateerde Producten

200807		PE-bekleding voor opvangbak, voor hoogte x breedte x diepte 285 x 2680 x 1300 mm, voor vatenopslag, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	---	--

## Dit past ook bij ...

148928		aanrijdbescherming voor stelling, geschikt voor binnen, hoogte x breedte x diepte 550 x 126 x 104 mm, voor breedte stellingvoet 60 - 85 mm, van polyethyleen in geel, voor de bevestiging met klittenband
200803		stellingopvangbak, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 425 x 3280 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
508470		EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm
510903		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
523822		set vloermarkeerapparaten, set bestaande uit: 1 markeerapparaat, 1 slagsnoer, 1 accessoire, 1 blik markeerpoeder, 1 parkeerplaatsschema, lijnbreedte 30 - 100 mm
525732		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
526779		plensdouche, aansluiting 3/4" buiten, van RVS, voor wandmontage