

WSM fietsbeugel

hoogte x lengte x diepte 845 x 1400 x 550 mm, 4 instelplaatsen (gebruik eenzijdig), voor 55 mm brede wielen, constructie van stalen buis (geschroefd) vuurverzinkt, uitgerust met stalen ogen als diefstalbeveiliging en kunststof ommanteling als stootbescherming



Artikelnummer: 240188

fietsbeugel

- hoogte x lengte x diepte 845 x 1400 x 550 mm
- 4 instelplaatsen (gebruik eenzijdig), voor 55 mm brede wielen
- beugel met 350 mm wielafstand
- buisdiameter 18 mm
- constructie van stalen buis (geschroefd) vuurverzinkt
- plaatsbesparend door afwisselende diepte-/hoogteverstelling
- met lage beugel
- uitgerust met stalen ogen als diefstalbeveiliging en kunststof ommanteling als stootbescherming
- legbord
- Leveringstoestand gedemonteerd

Technische details

buitenopstelling	fietsenrek	staander uitvoering	plaatsbesparend door afwisselende diepte-/hoogteverstelling
type fietsenrek	fietsbeugel	staander uitrusting	stalen ogen, kunststof ommanteling
hoogte	845 mm	opstelling	legbord

lengte	1400 mm	instelhoek	90 °
diepte	550 mm	reclamevlak	nee
breedte band	55 mm	materiaal	stalen buis
buis-Ø	18 mm	materiaal verwerking	geschroefd
instelplaatsen aantal	4	oppervlak standaard	vuurverzinkt
gebruik	eenzijdig	kleur standaard	zilverkleurig
beugel uitvoering	laag	levering	gedemonteerd
wielafstand	350 mm	gewicht	30,8 kg