

Cascoo bokwiel

draagvermogen 100 kg, met polyamide-banden, diameter 100 mm, naaf met RVS-glijlager, velg van polyamide met glasvezel, bevestiging met plaat

Artikelnummer: 243596



bokwiel

- draagvermogen 100 kg
- met polyamide-banden
- diameter 100 mm
- schroefgatafstand 80/72x60/52 mm
- naaf met RVS-glijlager
- velg van polyamide met glasvezel
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van RVS
- bevestiging met plaat

Technische details

transporttechniek	rollen	bevestigingselement	plaat
roltype	transportapparaatwielen	materiaal behuizing	RVS
bouwmodel	bokwiel	rem	zonder
draagvermogen	100 kg	draadvangkappen	nee
banden	polyamide	naaflengte	42 mm
wiel-ø	100 mm	afstand schroefgat	80/72x60/52 mm
materiaal velg	polyamide	gewicht	0,432 kg

