

Scangrip

Draagbare werklamp

FLEX WEAR

Lampen: COB-led, met clip,
reikwijdte lamp 45 m, straalhoek 110
°, met accu

Artikelnummer: 254507

SCANGRIP



3 YEARS
WARRANTY



Draagbare werklamp

- hoogte x lengte x breedte 26 x 89 x 21 mm
- Lampen: COB-led
- met clip
- brandduur 2 - 4 h
- reikwijdte lamp 45 m
- straalhoek 110 °
- in 2 trappen dimbaar
- oplaadtijd 2,5 h
- met accu
- Compatibel met lithium-ionen
- temperatuurbestendig van -10 °C tot +40 °C
- beschermingsklasse IP20: vreemd deeltje > 12,5 mm, geen waterbescherming
- 3 jaar garantie

Technische details

gereedschapstype	industrielamp	oplaadtijd	2,5 h
type lamp	Draagbare werklamp	kabellengte	1 m

type lamp	COB-led	lamp uitrusting	clip
reikwijdte	45 m	lamp functie	in 2 trappen dimbaar
brandduur	2-4 h	lengte	89 mm
lichtstroom	75-150	hoogte	26 mm
lichtstroom spot	100	breedte	21 mm
dimbaar	ja	temperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C
afstraalhoek	110 °	ip beschermingsklasse	20: vreemd deeltje > 12,5 mm, geen waterbescherming
spanningsverzorging	accu	garantie	3 jaar
accutype	lithium-ionen	WEEE-apparaatsoort	lampen cat. 3
vermogen accu	0,8 Ah	gewicht	0,08 kg