

## Moravia barrière au sol BLACK BULL ECO

élément : Poteau intermédiaire,  
convient pour le intérieur, hauteur x  
largeur x profondeur 250 x 70 x 70  
mm, en acier avec revêtement en  
plastique résistant à l'usure coloris  
noir, À cheviller

Numéro d'article: 273996

**MORAVIA**  
kompetent und fair



barrière au sol





- convient pour préparation des commandes, marchandises entrantes
- élément : Poteau intermédiaire
- convient pour le intérieur
- hauteur x largeur x profondeur 250 x 70 x 70 mm
- épaisseur de cloison 2 mm
- en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris noir
- À cheviller








## Détails techniques



sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	profondeur	70 mm
équipement de sécurité	protection anti-collision	épaisseur de cloison	2 mm
type de protection anti-collision	barrière au sol	type de fixation	À cheviller
élément	Poteau intermédiaire	matériau	acier
lieu d'utilisation	intérieur	surface de protection anti-collision	avec revêtement en plastique
convient pour (secteurs)	préparation des commandes, marchandises entrantes	couleur de la protection anti-collision	noir
hauteur	250 mm	Poids	3,4 kg
largeur	70 mm		

## Accessoires

273993		barrière au sol, élément : Tube coudé, convient pour le intérieur, hauteur x diamètre 170 x 48,3 mm, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris jaune, À emboîter
273995		barrière au sol, élément : Barres horizontales, convient pour le intérieur, Longueur x diamètre 2000 mm x 48,3 mm, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris jaune, à poser
273997		barrière au sol, élément : Barres horizontales, convient pour le intérieur, Longueur x diamètre 1500 mm x 48,3 mm, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris jaune, à poser
273998		barrière au sol, élément : Barres horizontales, convient pour le intérieur, Longueur x diamètre 1000 mm x 48,3 mm, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris jaune, à poser

## Cela s'adapte aussi ...

221310		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en orange fluo, taille unique
221381		gants de protection, en nitrile en gris/noir, lisse, taille 9
224763		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai de voirie, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 600 mm, manche bois, pour tous types de saleté sur sols rugueux
227878		chaussure basse de sécurité, niveau de sécurité : S1P, taille 46, dessus cuir velours / tissu filet coloris noir/gris/rouge
235589		tapis de travail, tapis, hauteur x longueur x largeur 12,7 x 1520 x 910 mm, En caoutchouc avec surface perforée coloris noir, antidérapant

235625		nettoyant pour tapis ESD, flacon vaporisateur avec capacité 1 l, pour les tapis de sol et de table statiques, élimine saletés et résidus d'huile ou traces de doigts
242154		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, Ø 180 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 93 x 80 mm