

## Kappes magazijnbak

RasterPlan® Favorit

hoogte x breedte x diepte 200 x 300  
x 500 / 450 mm, van polyethyleen in  
blauw

Artikelnummer: 324636

® RasterPlan

KAPPES



5 YEARS  
WARRANTY



## Kappes Zichtbak RasterPlan® Favorit

magazijnbak






- hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm
- van polyethyleen in blauw
- eenvoudig transport door verstevigde verzonken greep
- legbord gesloten met versteviging door verstevigingsribben
- met etikethouder voor belettering
- temperatuurbestendig van -40 tot +80 °C
- met stapelrand stapelbaar
- Geschikt voor rollenbanen
- 5 jaar garantie






## Technische details

baktype	magazijnbak	stapelbaar door	stapelrand
euronorm	nee	vloerconstructie	gesloten
hoogte	200 mm	bodemversteving door	verstevigingsribben
breedte	300 mm	greep	versteigde verzonken greep
diepte	500 mm	beletteringsveld	etikethouder
bodemdiepte	450 mm	geschikt voor levensmiddelen	ja
materiaal	polyethyleen	temperatuurbereik	-40 tot +80 °C
recyclebaar	ja	kleur	blauw
geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen	garantie	5 jaar
geschikt voor rollenbanen	ja	maat	2 - HxBxD 200x300x500/450 mm
stapelbaar	ja	gewicht	1,27 kg

## Gerelateerde Producten

101490		oplegdeksel, van polyethyleen, voor magazijnbak, breedte x diepte 300 x 450 mm, in transparant
101495		lengteverdeler, voor magazijnbak, hoogte x diepte 200 x 500 mm, voor bakafmeting 2, van staal
209216		etiket voor magazijnbak, voor maat 1+2, in transparant
978359		draagstang, voor magazijnbak hoogte x breedte 200 x 300 mm
978472		etiket voor magazijnbak, voor maat 1+2, in wit

## Dit past ook bij ...

215704		gripzak, van LDPE in transparant, dikte 50 µm, lengte x breedte binnen 180 x 120 mm
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart, naadloos, afmeting 9
223711		balpen, schrijfkleur blauw, lijndikte 0,32 mm, schacht in transparant
298285		verzamelwagen, draagvermogen 200 kg, met 4 etage(s), platform van staal met afrolrand, 2 legborden gekanteld, onderstel met slag- en kravaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met massief rubber-banden
407892		universele kast, hoogte x breedte x diepte 1950 x 940 x 400 mm, 4 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp gelakt in RAL7035 lichtgrijs, front gelakt in RAL7035 lichtgrijs