

C+P

schuifdeurkast

ERGO

hoogte x breedte x diepte 1000 x 1200 x 400 mm, 1 niveau met Stalen bodem, afsluitbaar met drukcilinderslot, onderbouw sokkel, romp met moffellak, front met moffellak

ERGO



Artikelnummer: 405187



C+P Schuifdeurkast ERGO

schuifdeurkast

- hoogte x breedte x diepte 1000 x 1200 x 400 mm
- gelaste staalconstructie
- dubbele schuifdeur
- geruisloze loop dankzij kunststof rails en speciale rollen
- 1 niveau met Stalen bodem
- draagvermogen per niveau 70 kg
- Per 15 mm verstelbaar
- met rubberen ribloper
- met beugelgreep
- afsluitbaar met drukcilinderslot
- onderbouw sokkel
- romp met moffellak
- front met moffellak
- niveau met corrosiebeschermende zinklaag

- GS- en TÜV-getest
- 5 jaar garantie


Technische details

meubeltype	kast	sluitsysteem	drukcilinderslot
type kast	werkplaatkast	onderbouw	sokkel
elektrisch geleidend	nee	materiaal	plaatstaal
type deur	dubbele schuifdeur	in hoogte verstelbaar legbord	15 mm
hoogte	1000 mm	oppervlak legbord	verzinkt
breedte	1200 mm	scheidingswand	nee
diepte	400 mm	afsluitbaar	ja
kast uitrusting	legborden	greep	beugelgreep
legborden / schappen aantal	1 stuks	verrijdbaar	nee
legbord-/niveautype	Stalen bodem	certificering	GS // TÜV
draagvermogen legbord	70 kg	garantie	5 jaar
oppervlak romp	gemoffeld	gewicht	41,18 kg
oppervlak front	gemoffeld		

Gerelateerde Producten

405212	·	Stalen bodem voor schuifdeurkast, breedte x diepte 1200 x 400 mm, draagvermogen 70 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
--------	---	--

Dit past ook bij ...

146393		magneetframe, DIN A4 in staand/liggend formaat, frame in oranje, achterzijde magnetisch
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
664077		duwbeugelwagen, draagvermogen 200 kg, laadvlak lengte x breedte 890 x 450 mm, platform van hout, onderstel in RAL5010 gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met EasySTOP, wielen met TPE-banden