


Blume Förderanlagen wisselrollenbaan

BLUME
FÖRDERANLAGEN

tonwieltjes van polyamide met
glijlager, baan lengte x breedte 0,5
m x 400 mm, asafstand 75 mm



Artikelnummer: 427311



Blume Förderanlagen Wissel-rollenbaan









wisselrollenbaan

- tonwieltjes van polyamide met glijlager
- wieldiameter 48 mm
- baan lengte x breedte 0,5 m x 400 mm
- breedte 440 mm
- asafstand 75 mm
- U-profielframe hoogte x breedte 70 x 20 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag




Technische details

| | | | |
|-------------------|------------------|-----------------|-----------|
| transporttechniek | transportbaan | baanbreedte | 400 mm |
| baantype | wisselrollenbaan | asafstand | 75 mm |
| baancomponent | baanelement | breedte | 440 mm |
| roltype | tonwieltjes | framehoogte | 70 mm |
| materiaal rol | polyamide | framebreedte | 20 mm |
| diameter rol | 48 mm | materiaal frame | staal |
| wiellager | glijlager | frameoppervlak | verzinkt |
| baanlengte | 0,5 m | framemodel | U-profiel |
| uittrekbaar | nee | gewicht | 8 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 126202 |  | eindaanslag voor rollenbaan, voor baanbreedte 400 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 404327 |  | staander voor rollenbaan, baanbreedte 400 mm, hoogte 550 - 850 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw |
| 405057 |  | staander voor rollenbaan, baanbreedte 400 mm, hoogte 680 - 1100 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw |
| 414499 |  | Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik eenzijdig, boven hoofdhoogte, hoogte x lengte 70 mm x 1 m |
| 414502 |  | Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik beide zijden, boven hoofdhoogte, hoogte x lengte 70 mm x 1 m |
| 428664 |  | staander voor rollenbaan, baanbreedte 400 mm, hoogte 275 - 340 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw |
| 428755 |  | staander voor rollenbaan, baanbreedte 400 mm, hoogte 330 - 395 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw |
| 428835 |  | staander voor rollenbaan, baanbreedte 400 mm, hoogte 390 - 570 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw |
| 588401 |  | eindaanslag voor wisselrollenbaan, voor baanbreedte 400 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 505362 |  | afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal diameter 83 mm, lengte 3,7 m, riem in geel/zwart, paal van PVC in zwart |
| 520983 |  | mobiële schaarheftafel, draagvermogen 500 kg, platform lengte x breedte 855 x 500 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart |
| 523822 |  | set vloermarkerapparaten, set bestaande uit: 1 markerapparaat, 1 slagsnoer, 1 accessoire, 1 blik markerpoeder, 1 parkeerplaatsschema, lijnbreedte 30 - 100 mm |