

## container met grote capaciteit

hoogte x lengte x breedte 1000 x 800 x 1200 mm, inhoud 550 l, van polypropyleen in grijs, wanden gesloten, met verstevigingsribben, bodem gesloten, 4 zwenkwielen



Artikelnummer: 506881

## Maxi-container

### Onderbouw met 4 zwenkwielen

container met grote capaciteit



- hoogte x lengte x breedte 1000 x 800 x 1200 mm
- inhoud 550 l
- draagvermogen 300 kg
- wiel Ø 120 mm
- In euromaat
- van polypropyleen in grijs
- wanden gesloten, met verstevigingsribben
- bodem gesloten
- 4 zwenkwielen
- banden Massief rubber
- Met doorvoer om door te boren voor uitloopkraan
- Met hefapparaten transporteerbaar
- temperatuurbestendig van -20 °C tot +80 °C

## Technische details




|          |                                |               |     |
|----------|--------------------------------|---------------|-----|
| baktype  | container met grote capaciteit | stapelbaar    | ja  |
| euronorm | ja                             | vouwbaar      | nee |
| inhoud   | 550 l                          | onderrijdbaar | ja  |

|                                  |                                   |                                  |   |
|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|
| hoogte                           | 1000 mm                           | onderbouw                        | 4 zwenkwielen                                   |
| lengte                           | 800 mm                            | wiel-Ø                           | 120 mm  |
| breedte                          | 1200 mm                           | banden                           | Massief rubber                                  |
| materiaal                        | polypropyleen                     | afvoer                           | Met doorvoer om door te boren voor uitloopkraan |
| stabiliteit/versteviging/schoren | verstevigingsribben               | temperatuurbestendigheid         | -20 °C tot +80 °C                               |
| recyclebaar                      | ja                                | geschikt voor levensmiddelen     | ja  |
| wandconstructie                  | gesloten                          | geschikt voor gevaarlijke stoffe | verschillende stoffen, gelieve aan te vragen    |
| wand uitrusting                  | verstevigingsribben               | plafond                          | als accessoire (niet inbegrepen)                |
| vloerconstructie                 | gesloten                          | kleur                            | grijs   |
| bak functie                      | Met hefapparaten transporteerbaar | gewicht                          | 30 kg   |
| draagvermogen                    | 300 kg                            |                                  |   |

## Gerelateerde Producten

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 142581 |  | uitloopkraan, voor container met grote capaciteit, aansluiting 3/4"   |
| 506892 |  | stapeldeksel, van polypropyleen, voor container met grote capaciteit met 550 l inhoud, breedte x diepte 1200 x 800 mm, in grijs |

## Dit past ook bij ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 240194 |  | palletheftwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen enkel met nylon-banden, breedte x Ø 100 x 82 mm          |
| 527144 |  | bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil  |
| 529930 |  | lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium |