

Rollcart rolplateau met duwstang

draagvermogen 150 kg, laadvlak
lengte x breedte 670 x 370 mm,
laadhoogte 150 mm, platform van
kunststof, onderstel met slag- en
krasvaste poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, 2 wielen



Artikelnummer: 531511

Rollcart Rolplateau met duwstang met kunststof opvangbak

rolplateau met duwstang


- draagvermogen 150 kg
- laadvlak lengte x breedte 670 x 370 mm
- laadhoogte 150 mm
- hoogte x lengte x breedte 950 x 970 x 600 mm
- platform van kunststof
- met kunststof opvangbak
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructieconstructie, gelast
- 2 wielen
- met lucht-banden

Technische details





transporttoestel	dolly	stuurstang	ja
type roller	rolplateau met duwstang	transportwagen uitrusting	kunststof opvangbak
draagvermogen	150 kg	wielen aantal/soort	2 wielen
euronorm	nee	banden	lucht
laadhoogte	150 mm	hoogte	950 mm
lengte laadvlak	670 mm	lengte	970 mm

breedte laadvlak	370 mm	breedte	600 mm
materiaal platform	kunststof	oppervlak	m. poedercoating
constructies	Kunststof bak	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
materiaal	staalconstructie	gewicht	16,24 kg
materiaal verwerking	gelast		

Gerelateerde Producten

531512		bak voor universeel rolplateau met duwstang, van kunststof, hoogte x lengte x breedte 300 x 660 x 360 mm
--------	---	--

Dit past ook bij ...

149735		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten
215913		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 600 x 400 x 300 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat