



NEU

PRODUKTDATENBLATT - INFRAROTHEIZUNG

LAVA® FRAME

Die LAVA® Infrarotheizung für den Wand- und Deckeneinbau.

LAVA® FRAME ist eine nur 22 mm tiefe Einbau-Infrarotheizung, die dank des Einbaurahmens flächenbündig in der Decke und Wand eingebaut werden kann und damit ein harmonisches Raumbild schafft. LAVA® FRAME eignet sich ideal sowohl im Trockenbau als auch in Beton. Durch ein spezielles magnetfeldfreies Heizelement erzeugt das Gerät infrarote Strahlungswärme und erwärmt, anders als bei herkömmlichen Heizgeräten, nicht nur die Luft, sondern alle Objekte und Gegenstände des Raumes. Sie eignet sich neben der Vollheizung auch zur Beheizung von Zonen. Das spart nicht nur Heizkosten, sondern erzeugt ein angenehmes, gesundes Raumklima. Der LAVA® FRAME überzeugt neben einer großen Infrarot-Abstrahlfläche mit einem zeitlosen, modernen Design.

ANWENDUNGSBEREICHE

- + Flächenbündiger Wand- und Deckeneinbau
- + Für Rigips-, Beton- und Holzdecken oder Wände

PRODUKTVORTEILE

- + Für Wand- und Deckeneinbau geeignet
- + Inkl. Einbaurahmen mit Easy-Click
- + Flächenbündiger Einbau
- + Einfache Installation
- + Grosse Infrarot-Abstrahlfläche
- + Hohe Strahlungswirkung
- + Wartungs- und magnetfeldfrei

LAVA[®] FRAME

Die LAVA[®] Infrarotheizung für den Wand- und Deckeneinbau.



TECHNISCHE DATEN

- > Nennspannung: 230 V
- > Leistung: 350, 500, 750, 1000 Watt
- > Oberflächentemp.: max. 120 °C
- > Oberfläche: Strukturierte Oberfläche
- > Korpus: Stahlgehäuse Weiß, RAL 9016
- > Gerätetiefe: 22 mm
- > Einbautiefe: 75 mm
- > Schutzart: IP 21
- > Anschlussleitung: 1 m, 3 x 1,5 mm² ohne Stecker
- > Garantie: 5 Jahre

AUSWAHLHILFE

Die Auswahl der Leistung richtet sich nach dem Wärmebedarf des Raumes (H: 2,5 m) und der Anwendung der Heizung. Als Richtwert gilt:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 20-45 W/m ² | Niedrigenergie und Passivhaus |
| 50-70 W/m ² | Gut isolierter Wohnraum |
| 75-95 W/m ² | Mittelmäßig isolierter Wohnraum |
| 100-120 W/m ² | Schlecht isolierter Wohnraum |

LAVA[®] FRAME, Einbau-Infrarotheizung inkl. Einbaurahmen, ohne Regelung

RG: 018

Typ	Art. Nr.	Leistung (W)	Einbaumaß (mm)	Abmessungen ohne Rahmen (mm)		Gewicht ohne Rahmen (kg)
				Länge	Höhe	
LAVA-FRAME-350	40505	350	634 x 634 x 75	620	620	7,5
LAVA-FRAME-500	40506	500	634 x 914 x 75	900	620	12
LAVA-FRAME-750	40507	750	634 x 1259 x 75	1245	620	16
LAVA-FRAME-1000	40508	1000	634 x 1614 x 75	1600	620	21