


Einbauhaube 60 cm



60 cm



alle Masse in mm

Die Highlights

- 361 m³/h Abzugsleistung für saubere Luft
- 3 Leistungsstufen
- Aluminiumfilter für einfache Reinigung
- LED-Beleuchtung
- Lautstärke: 61 dB



Hohe Abzugsleistung für saubere Luft

Mit einer hohen Abzugsgeschwindigkeit brauchen Sie sich nicht mehr um Dunst und stickige Luft in Ihrer Küche zu sorgen. Dank einem Timer schaltet sich der Dunstabzug nach 15 Minuten selbst aus.



Spülmaschinenfester Aluminiumfilter

Die Fettfilter halten die beim Kochen entstehenden Fettpartikel auf und sollten alle zwei Monate gereinigt werden. Die Aluminiumfilter von Samsung sind einfach zu reinigen und sogar Spülmaschinentauglich.



Samsung
EBH10

SAMSUNG



Diese standardisierte Warendecklaration entspricht den vom Fachverband Elektroapparate für Haushalt und Gewerbe Schweiz (FEA) in Zusammenarbeit mit Konsumentenorganisationen herausgegebenen Richtlinien. Die Warendecklaration basiert auf den Normen der International Electrotechnical Commission (IEC) (Fachkommission TC 59).

Samsung spezifische Merkmale



FIRMA/MARKE	Samsung
Geräteart	Einbauhaube
Modellname	NK24N1331IS/UR
VERBAUCHSDATEN¹⁾	
Energieeffizienzklasse (von A+++ bis G)	C
Jahresenergieverbrauch (kWh)	—
Fluiddynamische Effizienzklasse (von A bis G)	—
Beleuchtungseffizienzklasse (von A bis G)	—
Klasse Fettabscheidegrad (von A bis G)	—
Standby ein-/ausgeschaltet (W, ein aus)	—
GEBRAUCHSEIGENSCHAFTEN	
Luftleistung	—
Abluft²⁾ (m ³ /h)	
Intensivstufe	361
max. Stufe	—
min. Stufe	—
Umluft³⁾ (m ³ /h)	
Intensivstufe	—
max. Stufe	—
min. Stufe	—
Druckvermögen⁴⁾ (Pa)	
Intensivstufe	—
max. Stufe	—
min. Stufe	—
GERÄUSCHPEGEL⁵⁾ [dB (A)]	
Intensivstufe	—
max. Stufe	—
min. Stufe	61
ABMESSUNGEN⁶⁾ (cm)	
Höhe Abluft/Umluft	39,6
Breite	59,8
Tiefe	28,2
Tiefe mit Auszug	43,7
min. Abstand ü. Kochfläche Gas /Elektro	45
GEWICHT⁵⁾ (kg)	12,9
AUSSTATTUNG	
Abluftstutzen Durchmesser (mm)	150
Abluftstutzen Position	oberhalb
Rückstauklappe integriert beigelegt	—
Betrieb Abluft Umluft ⁶⁾	—
Anzahl und Filterart	Aluminium
BEDIENUNG	
intern extern	Ja —
Leistungsstufen Anzahl (oder stufenlos)	3
Leistungsregulierung (elektr./elektromech.)	—
BELEUCHTUNG	
Halogen	—
LED	2
Leistung (W)	2 × 3 LED
MOTORENLEISTUNG	
Motorenleistung	—
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	
Spannung (V)	220–240
Anschlusswert	—
Absicherung	—
Länge Anschlusskabel (m)	—
SICHERHEIT UND SERVICE	
Dieses Gerät entspricht den schweizerischen Sicherheitsbestimmungen	
Herkunftsland	Italien
Garantie	2 Jahre
Service durch	Samsung Electronics Switzerland GmbH
Name und Adresse des Anbieters	Samsung Electronics Switzerland GmbH Giesshübelstrasse 30, 8045 Zürich

AUSSEHEN

Bauform	Auszugshaube, 60 cm
Gehäusefarbe	Edelstahl
Display Beleuchtung	—
Bedienung	Push button

AUSSTATTUNG

Timer	Ja
Elektronische Steuerung	—
Clean Air	Ja
Leistungsstufen	3
Intensivstufe (Booster)	—
Filtersättigungsanzeige	—
Time increase factor	—

BELEUCHTUNG

Mittlere Beleuchtungsstärke auf der Kochfläche	—
--	---

FILTER

Material (Filter aussen)	Aluminium
Anzahl der Filter (aussen)	2
Geschirrspülergeeignet	—
Filterreinigungsanzeige	—
Aktivkohlefilter	im Lieferumfang

VERPACKUNG

Gewicht mit Verpackung (kg)	11,2
Höhe (cm)	51,1
Breite (cm)	69,9
Tiefe (cm)	39,6

- 1) Werte ermittelt nach der gültigen Kennzeichnungsrichtlinie EU 65/2014.
- 2) Luftleistung im Arbeitspunkt nach EN 61591
- 3) Schalleistung dB(A) re 1 pW nach EN 60704-3
- 4) Bei Einbaugeräten siehe auch Massangaben auf den Instruktionsblättern und im Prospekt
- 5) Nettogewicht inkl. Metallfilter (Beachten Sie, dass der Schrank, die Wand bzw. Decke für das Gerät tragfähig sind.)
- 6) Umrüstbar auf Umluftbetrieb

Hinweis: Stand der Tabellenangaben 06/2018. Weiterentwicklungen vorbehalten. Bei ausgestellten Geräten gibt das Energieetikett Auskunft über die aktuellen Daten.