

MAUL

Lampe de travail LED MAULintro, dimmable

Modèle performant à prix compétitif pour une utilisation semi-professionnelle

- **source lumineuse : ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E**
 - possibilité de remplacement de la source lumineuse et de l'appareillage par un électricien qualifié
 - puissance : 11 W
 - consommation d'énergie pondérée : 11 kWh / 1000 h
 - flux lumineux : 1.449 lumens
 - efficacité lumineuse : 127 lumens / watt
 - température de couleur : 6.500 kelvins (blanc lumière du jour)
 - niveau d'éclairage max. Intensité lumineuse : 2.920 lux (distance de mesure 35 cm)
 - indice de rendu des couleurs (Ra) : 81
 - durée de vie : 20.000 heures
 - fiche euro
- performant, compact
 - dimmable en continu
 - bras métallique robuste
 - tête de lampe réglable en trois dimensions
 - diffuseur pour une ombre réduite
 - panneau de commande sur la tête de la lampe pour une mise en marche et un arrêt faciles
 - socle robuste en plastique : diamètre : 230 mm x (H)30 mm avec insert de lestage
 - longueur du bras inférieur : 295 mm / supérieur : 295 mm
 - hauteur : 460 mm
 - longueur du câble : 1,7 m, classe de protection II

Adapté pour :

- idéal pour les travaux de précision dans les ateliers, pour les bricoleurs, dans les laboratoires ou dans le domaine des cosmétiques



Lampe de travail LED MAULintro




Lampe de travail LED MAULintro



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung



Vue détaillée : Tête de la lampe



Produit	Modèle	Couleur	Puissance	Température de couleur	Tension éclairage	Classe énergétique	Numéro de fabricant	Code
Lampe de travail LED MAULintro	soacle	blanc	11 watts	6.500 K	220-240 V	E	8205902	62010089