



DIGITUS mini GBIC (SFP) Modul, 1,25 Gbps, 0,55km

DN-81000 4016032305651



DIGITUS 1.25 Gbps SFP Modul, Bis zu 550m Multimode, LC Duplex Connector 1000Base-SX, 850nm

Die Plug and Play Glasfaser-Verbindung

Die DIGITUS mini GBIC (SFP) Transceiver Module bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Ob von Switch zu Switch, Konverter zu Switch, Konverter zu Konverter oder weitere, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten: Die große Vielfalt an DIGITUS Modulen ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz der Glasfasertechnologie. Durch die Konformität mit dem MSA (Multi Source Agreement) Standard ist eine Kompatibilität mit Drittherstellern gewährleistet.

- 1 mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) Modul
- 1 Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
- 1 1,25 Gbps maximale Datenrate
- 1 Entspricht dem IEEE 802.3z Gigabit Standard
- 1 Klasse 1 Laser Produkt nach EN 60825-1
- 1 Leichte Plug and Play Installation
- 1 MSA (Multi Source Agreement) kompatibel
- 1 Hot pluggable
- 1 Anschluss: 1x LC Duplex
- 1 1000Base-SX - Für kurze Distanzen
- 1 Wellenlänge: 850nm
- 1 Sendeleistung: Minimum -8 dBm, Maximum -3 dBm
- 1 Empfangsensitivität: Minimum -20 dBm
- 1 Für eine Distanz von bis zu 0,55km
- 1 Geeignet für 50/125µm und 62,5/125µm Multimode Glasfaserkabel
- 1 Sicherer Schnellverschluss-Mechanismusafe
- 1 3,3V Stromversorgung

Lieferumfang

- 1 SFP Modul



DIGITUS mini GBIC (SFP) Modul, 1,25 Gbps, 0,55km

DN-81000 4016032305651

→ Logistik

| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm ³ |
|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|
| Karton-VPE | 240 | 8,50 | 50,00 | 29,00 | 54,50 | 79025,00 |
| Innen-VPE | 30 | 1,06 | 7,00 | 20,00 | 30,00 | 4200,00 |
| Einzel-VPE | 1 | 0,04 | 12,00 | 12,00 | 2,50 | 360,00 |
| Netto einzeln ohne VP | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

→ Verpackungstyp:



Ursprungsland: China