


Hymer Seilzugleiter SC 60

2 x 14 rutschsicher profilierte Sprossen, Holmlänge 4,18 - 7,26 m, zweiteilig, aus Aluminium

Artikelnummer: 157765



Hymer Seilzugleiter SC 60

Seilzugleiter

- 2 x 14 rutschsicher profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 7,69 m
- Holmlänge 4,18 - 7,26 m
- Breite 355 mm
- zweiteilig
- Sichere Anwendung durch ausklappbare Teleskopausleger
- rutschfeste Klappfüße am Holmende
- aus Aluminium
- Gewicht 25,1 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie



HYMER

Technische Details

Steigtechnik	Anlegeleiter	Sicherheitsausstattung Leiter	ausklappbare Teleskopausleger
Leitertyp	Seilzugleiter	Unterbau	rutschfeste Klappfüße
Material	Aluminium	Nutzung	einseitig
Holmlänge	4,18-7,26 m	klappbar	nein
Arbeitshöhe	7,69 m	fahrbar	nein
Sprossen Anzahl	2 x 14	Treppengängig	nein
Stufen-/Sprossentyp	rutsicher profilierte Sprossen	Norm	DIN EN 131
Breite	355-425 mm	Garantie	10 Jahre
Leiter Ausführung	zweiteilig	Gewicht	25,1 kg

Zubehör

224581		Einhängetritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg
224582		Antistatikband, Für Leiter
224585		Einhängehaken, Für Sprossenstehleiter, Traglast 25 kg
656137		Wandabstandshalter, Für Sprossenstehleiter