

## Edelstahl-Etagenwagen

Traglast 200 kg, mit 2 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 800 x 550  
mm, Etage(n) aus Edelstahl, Räder  
mit TPE-Bereifung, Ausgestattet mit  
Schiebebügel

**Artikelnummer: 272192**



### Edelstahl-Etagenwagen

- Geeignet für Lebensmittelindustrie, Produktionslinien, Küchen oder Bars
- Traglast 200 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 800 x 550 mm
- Höhe x Länge x Breite 1010 x 825 x 575 mm
- Etage(n) aus Edelstahl
- Edelstahlkonstruktion
- 4 Lenkrollen, 2 Rollen mit Feststellern
- Rad Ø 125 mm
- Räder mit TPE-Bereifung
- Gehäuse aus Stahl
- Naben mit Schwenklager mit zweifachem Kugel-Drehkranz
- Gehäuse mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Radanordnung rechteckig
- Ausgestattet mit Schiebebügel
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert
- gemäß ISO 9223
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 5 Jahre Garantie

## Technische Details

Traglast Etage	100 kg	Rad Ausstattung	2 Rollen mit Feststellern
Transportgerät	Transportwagen	Etagenausrichtung	gerade
geeignet für (Branche/Bereich)	Lebensmittelindustrie, Produktionslinien, Küchen oder Bars	Höhe	1010 mm
Wagentyp	Etagenwagen	Länge	825 mm
Material	Edelstahl	Breite	575 mm
Traglast	200 kg	Aufbauten	Schiebebügel
Ladeflächenlänge	800 mm	klappbar	nein
Ladeflächenbreite	550 mm	Radausstattung	verzinkt
Etagen Anzahl	2 Stück	Radanordnung	rechteckig
Etagenabstand	615 mm	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Material Plattform	Edelstahl	Anlieferung	fertig montiert
Rollen Anzahl / Art	4 Lenkrollen	Garantie	5 Jahre
Bereifung	TPE	Zertifizierung	gemäß ISO 9223
Durchmesser Rad	125 mm	Schiebebügel Anzahl	2 Stück
Radlager	Schwenklager	Gewicht	15 kg
Material Gehäuse (Rad)	Stahl		

## Dazu passt auch ...

219586		Cappuccinotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Gläser ohne Henkel, aus Thermoglas, Inhalt je Tasse 250 ml
219597		Espressotassen-Set, Set bestehend aus: 2 Tassen, 2 Ablagen, aus Keramik matt in hellbeige, Inhalt je Tasse 50 ml
222830		Küchenrolle, aus Tissue mit geprägter Oberfläche, 2-lagig, Blatt Länge x Breite 240 x 230 mm