

BS-ROLLEN

Bockrolle

Traglast 60 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 75 x 23 mm, Nabe mit Gleitlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 60 x 60 mm



Artikelnummer: 524977

BS-ROLLEN Kunststoff-Apparaterolle

Bockrolle

Bockrolle




- Traglast 60 kg
- Mit Kunststoff-Bereifung
- bruchsicher
- Durchmesser x Breite 75 x 23 mm
- Schraubloch Abstand 45x45 mm, Schraubloch-Ø 6,5 mm
- Nabe mit Gleitlager
- Felge aus Kunststoff
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Edelstahl
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 60 x 60 mm
- Schwenklager mit Kugellager

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Schwenklager	Kugellager
Rollentyp	Apparaterolle	Feststeller	ohne
Bauform	Bockrolle	Fadenschutz	nein
Traglast	60 kg	Breite Rad	23 mm
Bereifung	Kunststoff	Lauffläche Eigenschaft	bruchsicher
Durchmesser Rad	75 mm	Länge Platte	60 mm

Material Felge	Kunststoff	Breite Platte	60 mm
Radlager	Gleitlager	Schraubloch Abstand	45x45 mm
Befestigungselement	Platte	Durchmesser Schraubloch	6,5 mm
elektrisch leitend	nein	Höhe	101 mm
Material Gehäuse	Edelstahl	Gewicht	0,21 kg

Dazu passt auch ...

400701		Rechteckbehälter, Höhe x Länge x Breite 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen
438985		Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm
763068		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen