


Technisch specificatieblad

Binnenhoek

Artikelnr. 6274740



Binnenhoek voor richtingsverandering van de Rapid 80 GK wandgoten.



PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

Bestelnr.	6274740
Type	GK-I70I70RW
Dimensie	70x170mm
Kleur	zuiver wit
RAL-nummer	9010
Materiaal	Polyvinylchloride
Materiaal-afk.	PVC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	130,00 kg/100 st.

Technische gegevens

	Breedte	170,00 mm
	Zijhoogte	70,00 mm
	Aantal deksels	1
	Uitvoering	Bodemdeel
	Vorm	Symmetrisch
	Voor kanaalbreedte	170,00 mm
	Voor kanaalhoogte	70,00 mm
	Halogenvrij	<input type="checkbox"/>
	Kabelklem	<input type="checkbox"/>
	Kanaalverbinder	<input type="checkbox"/>
	Montagetype van deksels	intern
	Montagegat in bodem	<input checked="" type="checkbox"/>
	Dekselbreedte	76,5 mm
	Breedte bovenstuk 2	0,00 mm
	Breedte bovenstuk 3	0,00 mm
	Beschermfolie	<input checked="" type="checkbox"/>
	Hoekgedeelte	90,00 - 90,00 °