


Productdatablad

Wipcontroleschakelaar (basiselement), serie inclusief 2 glimlampjes



Artikelnr.

505 KOVU 5

Wipcontroleschakelaar 10 AX 250 V ~ (basiselement)

met insteekklemmen voor massieve aders tot 2,5 mm²

Nulleider noodzakelijk

(Glimlampjes zonder spanningsonderbreking vanaf de voorzijde te verwisselen)

Er kunnen ook gekleurde glim-/ledlampjes gebruikt worden, bijv.:

groen art.nr.: 94 GN of 94-LED GN

rood art.nr.: 94 RT of 94-LED RT

Uitvoering:

mechanisch vergrendeld

Vermogen SBL (self-ballasted lamps):

max. 100 W
