

Anbaugerätestecker gerade - Flansch 85x85, Befestigung 70x70


Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	28106
EAN	4024941281065
Produktgruppe	Anbaugerätestecker gerade
Stromstärke	32A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	380 bis 415V
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Anschluss technik	Schraubklemmen als Buchsenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Geräte-Höhe	85mm
Geräte-Breite	85mm
Geräte-Tiefe	86mm
Flanschmaß vertikal in mm	85mm
Flanschmaß horizontal in mm	85mm

Artikelbeschreibung	
Bohrlochabstand vertikal in mm	70mm
Bohrlochabstand horizontal in	70mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

Zusätzliche technische Informationen	
	Bei Anwendung dieses Gerätesteckers ist eine Haltenase vorzusehen

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,215 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941281065
Länge	410 mm
Breite	285 mm
Gewicht	0,215 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941834124
Länge	245 mm
Breite	177 mm

Logistikdaten	
Höhe	185 mm
Gewicht	2,283 kg
Volumen	7.140 ccm



5 MB 126

Ampere	16	16	16	32	32	32
Polzahl	3	4	5	3	4	5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	75,5	75,0	76,5	85,0	85,0	85,0
l ø	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6