

**Artikelnummer:** 129808

**Kurzbeschreibung:** Duwbeugelwagen met dodemansrem, 1200 x 800 mm

**Langbeschreibung:** Duwbeugelwagen met dodemanskop, 1200 x 800 mm: De rem wordt gelost door de duwbeugel naar beneden te drukken. Wanneer de duwbeugel wordt losgelaten, sluit de rem op de stuurwielen automatisch. De trolley is geremd en de stalen buis (a<sup>o</sup> 26,9 x 1,75 mm) is vast gelast aan het basisframe. Stuurwielen met massief rubberen banden en rollagers, gegalvaniseerde behuizing, remmen op de stuurwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Bokwielen, niet draaibaar, met massief rubberen banden en rollagers, verzinkte behuizing. Platform van houtvezelplaat (MDF) met beukenhouten afwerking. Profielstalen frame van hoekstaal en vierkante buis. Poedercoating: Gentiaanblauw (RAL5010).

- Laadoppervlak: B 1200 x D 800 mm.
- Buitenafmetingen: B 1460 x D 800 mm.
- Hoogte laadoppervlak: 300 mm
- Hoogte duwbeugel: 1000 mm
- Draagvermogen: 500 kg
- Wiel a<sup>o</sup>: 200 mm
- Eigen gewicht: 39 kg

