

Artikelnummer: 96970

Kurzbeschreibung: Kastwagen met roosterwanden en stangslot, L 1215 x B 800 mm

Langbeschreibung: Kastwagen met roosterwanden en stangslot, L 1215 x B 800 mm: Deze grote vakwerkkastwagen biedt veel ruimte voor veilig transport. Gemakkelijk te duwen, beschermt de gaaswagen met stangblokkering ook de getransporteerde goederen tegen ongewenste toegang. De gaaskabinetwagen met zijn gepoedercoate stalen constructie van stalen buis en hoekstaal in RAL 5010 gentiaanblauw zorgt voor een veilige en stabiele grip. Door zijn grootte is het een ideaal transportmiddel voor grotere objecten die veilig en snel geladen en getransporteerd moeten worden. De wielen zijn voorzien van remmen die getest zijn volgens de Europese norm EN 1757-3. De wielen zijn voorzien van een rem die getest is volgens de Europese norm EN 1757-3. De wielen zijn voorzien van een rem. De bokwielen zijn niet draaibaar en zijn voorzien van massief rubberen banden in de rollager. De laadruimte van houtvezelplaat in beukenhout is bijzonder veerkrachtig en gemakkelijk te reinigen. De roosterkar heeft een stangbeveiliging. Bevestig gewoon een hangslot en de objecten in deze rasterwagen zijn beschermd tegen ongewenste toegang. Technische details

- Laadoppervlak L x B: 1215 x 800 mm
- Buitenafmetingen L x B: 1385 x 880 mm.
- Vloerhoogte: 280 / variabele mm
- Hoogte duwbeugel: 1000 mm
- Draagvermogen: 500 kg
- Wiel a": 200 mm
- Eigen gewicht: 92 kg

