



**Plattformwagen, verfahrbar  
mit Einfachscheren und  
- manueller Hydraulik  
Modell HF...SM**

Tragfähigkeit 150 - 1.250 kg,  
Plattformhöhe max. 1.050 mm

**- Elektrohydraulikaggregat  
Modell HF...SE**

Tragfähigkeit 300 - 1.250 kg,  
Plattformhöhe max. 1.050 mm

Ein Hubtisch für das ortsunabhängige Heben und Zuführen von Lasten im innerbetrieblichen Einsatz.

**Ausstattung und Verarbeitung**

- Manuelle Hydraulik mit Fußhebel oder Elektrohydraulikaggregat mit Totmannschaltung - ein Netzelektroanschluss ist nicht erforderlich.
- Hohe Sicherheit durch Überlastventil und Senkbremseventil.
- Robuste Single-Scherenkonstruktion, ab 300 kg Vollstahlscheren.
- Schwenkbare Plattform mit mechanischer Arretierung für sichere Wartungsarbeiten.
- Kompaktes Fahrwerk mit geringer Bauhöhe.
- Lenk- und Bockrollen mit wartungsfreien Kugellagern, Feststellbremsen an den Lenkrollen.
- Entspricht EN 1570 und Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.



**Lieferumfang**

- Batterie und Ladegerät sind bei Modellen mit Elektrohydraulikaggregat im Lieferumfang enthalten.

## Technische Daten Modell HF/SM

Modell	HF 015-078 SM	HF 030-084 SM	HF 050-090 SM	HF 080-105 SM	HF 100-105 SM	HF 125-105 SM
Art.-Nr.	24501078	24503084	24505090	24508105	24510105	24512105
Tragfähigkeit, kg	150	300	500	800	1.000	1.250
Plattformhöhe max. h <sub>2</sub> , mm	780	840	900	1.050	1.050	1.050
Plattformhöhe min. h <sub>1</sub> , mm	255	335	340	360	360	360
Hub h <sub>3</sub> , mm	525	505	560	690	690	690
Gesamtlänge l <sub>1</sub> , mm	990	1.050	1.320	1.650	2.350	1.650
Gesamtbreite b <sub>1</sub> , mm	450	500	610	860	1.000	860
Plattformlänge l, mm	760	840	1.030	1.350	2.000	1.350
Plattformbreite b <sub>1</sub> , mm	450	500	610	840	1.000	840
Bereifung <sup>1</sup>	VG	PUR	PUR	PA	PA	PA
Betriebsbremse	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell
Hebelschläge bis max. Hub	14	18	29	40	80	80
Gewicht (mit Batterie und Ladegerät), kg	41	83	109	222	350	230

<sup>1</sup> PA... Polyamid, PUR... Polyurethan, VG... Vollgummi

## Technische Daten Modell HF/SE

Modell	HF 030-084 SE	HF 050-090 SE	HF 080-105 SE	HF 100-105 SE	HF 125-105 SE
Art.-Nr.	24603084	24605090	24608105	24610105	24612105
Tragfähigkeit, kg	300	500	800	1.000	1.250
Plattformhöhe max. h <sub>2</sub> , mm	840	900	1.050	1.050	1.050
Plattformhöhe min. h <sub>1</sub> , mm	335	340	360	360	360
Hub h <sub>3</sub> , mm	505	560	690	690	690
Gesamtlänge l <sub>1</sub> , mm	1.130	1.330	1.650	2.350	1.650
Gesamtbreite b <sub>1</sub> , mm	500	610	860	1.000	860
Plattformlänge l, mm	840	1.030	1.350	2.000	1.350
Plattformbreite b <sub>1</sub> , mm	500	610	840	1.000	840
Bereifung <sup>1</sup>	PUR	PUR	PA	PA	PA
Betriebsbremse	manuell	manuell	manuell	manuell	manuell
Hebelschläge bis max. Hub	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch	elektrisch
Gewicht (mit Batterie und Ladegerät), kg	120	158	270	397	278

<sup>1</sup> PA... Polyamid, PUR... Polyurethan

