

61803816	<b>DATENBLATT</b>	
Gültig ab: 03.07.2018	<b>SILVYN® COMPACT PG</b>	

Bei der SILVYN® COMPACT PG handelt es sich um eine Schlauchverschraubung, die aufgrund der kompakten Abmessungen Einbauvorteile eröffnet. In Verbindung mit flüssigkeitsdichten Schutzschläuchen (Metallschlauch mit Außenmantel) wird eine montagefreundliche und flüssigkeitsdichte Einheit gebildet.




**Material:** Gehäuse – Messing vernickelt  
 Druckmutter – Messing vernickelt  
 Klemmring – PA6  
 Einschraubhülse – verzinkter Stahl  
 O-Ring – NBR

**Eigenschaften:** Hohe Mechanische Beständigkeit  
 Korrosionsbeständig

**Temperaturbereich:** -45 °C bis +105 °C

**Schutzart:** IP 67



**Maßtabelle:**

Artikel Nr.	NW	Gewinde	Gewinde-Länge mm	Gesamt-Länge mm	Innen Durchmesser mm	SW 1	SW 2	Gewicht Kg/100
6180 3816	3/8"	PG 11	10	31	11,0	26	24	4,0
6180 3817	3/8"	PG 13,5	10	31	11,0	26	24	4,2
6180 3818	1/2"	PG 16	10	32	14,5	29	27	4,5
6180 3819	3/4"	PG 21	10	33	19,4	35	33	6,5
6180 3820	1"	PG 29	12	36	24,7	45	44	12,2
6180 3821	1,1/4"	PG 36	13	40	33,3	53	52	16,4
6180 3822	1,1/2"	PG 42	14	46	38,0	62	60	26,3
6180 3823	2"	PG 48	16	52	49,0	76	72	38,6

**Passende Schläuche:** SILVYN® HTDL  
 SILVYN® EF  
 SILVYN® OR  
 SILVYN® HCX  
 SILVYN® HFX

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.  
 Bei Beständigkeitsfragen über aggressive Medien oder bestimmte Öle kann unser Labor Sie gerne beraten.

Ersteller: M. Wegerer /PDP Freigegeben: DAMU1/PDP	Dokument: DB61803816DE Version: 04	Seite 1 von 1
--	---------------------------------------	---------------