

ABISOLIER-MESSER

► 5-501

Kabelmesser (geöffnet 200 mm)

Kabelmesser mit Stahlklinge, Holzschalen und Drahtschaber
Gesamtlänge: 200 mm
Gewicht: 78 g



5-501

► 5-503

Abisoliermesser Ø 8 - 22 mm

Für präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel von Ø 8 - 22 mm, mit versenkbarer Klinge, Schnitttiefeinstellung durch Stellschraube am Griffende. Das drehbare Innenmesser stellt sich automatisch von Rund- auf Längsschnitt um. Klingen aus rostfreiem Spezialstahl, Kunststoff-Gehäuse
Gesamtlänge: 140 mm
Gewicht: 68 g



5-503

► 5-504

Abisoliermesser Ø 4 - 16 mm

Für präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel von Ø 4 - 16 mm, mit versenkbarer Klinge, Schnitttiefeinstellung durch Stellschraube am Griffende. Das drehbare Innenmesser stellt sich automatisch von Rund- auf Längsschnitt um. Klingen aus rostfreiem Spezialstahl, Kunststoff-Gehäuse
Gesamtlänge: 140 mm
Gewicht: 66 g



5-504

► 5-505

Abisoliermesser Ø 4 - 28 mm mit Hakenklinge

Für präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel von Ø 4 - 28 mm, mit feststehender Klinge, Schnitttiefeinstellung durch Stellschraube am Griffende. Das drehbare Innenmesser stellt sich automatisch von Rund- auf Längsschnitt um. Klingen aus rostfreiem Spezialstahl, Kunststoff-Gehäuse
Gesamtlänge: 185 mm
Gewicht: 78 g



5-505

► 5-506

Abisoliermesser Ø 4 - 28 mm mit gerader Klinge

Für präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel von Ø 4 - 28 mm, Schnitttiefeinstellung durch Stellschraube am Griffende. Das drehbare Innenmesser stellt sich automatisch von Rund- auf Längsschnitt um. Klingen aus rostfreiem Spezialstahl, Kunststoff-Gehäuse
Gesamtlänge: 180 mm
Gewicht: 82 g



5-506

Anwendungsbilder:
gelten für
5-503, 5-504, 5-505, 5-506



Herausdrehen des Messers



Längsschnitt



Querschnitt

ESD ABISOLIER-WERKZEUGE

► 5-542

ESD Präzisionsabisolierer Ø 0,25 - 0,80 mm (AWG 20 - 30)

Präzisionsabisolierer ESD Plus für Anwendungen in der Elektronik und Computertechnik mit Kabelschneider und verstellbarem Längenanschlag bis zu 15 mm. TÜV-/GS-geprüft
Besonders geeignet für Leiter mit Aussenisolationen aus PVC, Teflon, KYNAR, TEFZEL, MYLAR
Gehäuse aus ableitfähigem Kunststoff
Gesamtlänge: 102 mm
Gewicht: 28 g



5-542

ABISOLIER-WERKZEUGE

▶ 5-532 **NEU**

Abisolier- und Crimpwerkzeug 0,5 - 6 mm² mit Anschlag

Abisolier- und Crimpwerkzeug für professionelles Abisolieren, Crimpen und Schneiden mit nur einem Werkzeug, automatische Einstellung auf den Leiterquerschnitt, Litzenleiter lässt sich anschließend verdrehen, einfaches Abisolieren von 0,5 - 6,0 mm².
Klingen aus rostfreiem Spezialstahl, Kunststoff-Gehäuse
Abisolierlänge 55 mm, Pressbereiche Aderendhülsen: 0,5 - 2,5 und 4,0 - 6,0 mm²,
Schneidleistung Seitenschneider bis 6,0 mm², Massivleiter bis 4,0 mm²
Gesamtlänge: 160 mm
Gewicht: 114 g



5-532

▶ 5-535 **NEU**

Coaxial-Abisolierer Ø 4,8 - 7,5 mm

Coaxial-Abisolierer für stufenweises Abisolieren aller gängigen Coaxialkabel (z. B. Antennen und Übertragungskabel) und flexible Kabel Coaxial-Kabel von Ø 4,8 - 7,5 mm. NYM 3 x 0,75 mm², für flexible Kabel 10 mm² und 16 mm², Klingen aus rostfreiem Spezialstahl, Kunststoff-Gehäuse
Gesamtlänge: 110 mm
Gewicht: 27 g



5-535

▶ 5-533 **NEU**

Abisolierwerkzeug für Datenleitungen

Abisolierwerkzeug Data-Strip für das Abisolieren von Datenkabeln, Telefonleitungen, Steuerleitungen und Sonderleitungen. Datenleitungen: Ø 4 - 10 mm Litzen / Leiter Ø 0,2 - 0,8 mm, einstellbares Innenmesser 0,2 - 1,4 mm, Seitenschneider, Kunststoff-Gehäuse
Gesamtlänge: 125 mm
Gewicht: 62 g



5-533

▶ 5-534 **NEU**

Datenkabel-Entmanteler Ø 4,5 - 10 mm

Datenkabel-Entmanteler mit ergonomisch geformten Griffen, keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich, auch für schwer zugängliche Stellen z.B. im Decken- und Wandbereich, in Abzweig- und Verteilerdosen, Schaltschränken usw.
 Geeignet für u.a. Cat5, Cat6, Cat7, Twisted-Pair-Kabel, Ø 4,5 - 10 mm
Gesamtlänge: 125 mm
Gewicht: 41 g



5-534

▶ 5-536 **NEU**

Rundkabel-Entmanteler Ø 8 - 13 mm

Rundkabel-Entmanteler mit ergonomisch geformten Griffen, keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich, auch für schwer zugängliche Stellen z. B. im Decken- und Wandbereich, in Abzweig- und Verteilerdosen, Schaltschränken usw. Klingen aus rostfreiem Spezialstahl
Für alle gängigen Rund- und Feuchtraumkabel 45 von Ø 8 - 13 mm z. B. NJM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm². Kunststoff-Gehäuse
Gesamtlänge: 125 mm
Gewicht: 41 g



5-536



Anwendungsbeispiel 5-532



Anwendungsbeispiel 5-535, 5-534, 5-536

▶ 5-0605

Abisolierwerkzeug mit justierbaren Messern

Universal-Abisolierwerkzeuge, handliche Kunststoffausführung mit justierbaren Messern, leichte Handhabung.
Klingen aus rostfreiem Spezialstahl, rutschfest
Gesamtlänge: 100 mm
Gewicht: 38 g



5-0605