

## Datenblatt | Artikelnummer: 855-951/250-000

Strom- und Spannungsabgriff bis 95 mm<sup>2</sup>; Primärer Bemessungsstrom 250 A; Sekundärer Bemessungsstrom 1 A; Bemessungsleistung 0,2 VA; Genauigkeitsklasse 0,5; abgesichert



[www.wago.com/855-951/250-000](http://www.wago.com/855-951/250-000)



RoHS   
Compliant

BOMcheck.net

## Artikelbeschreibung

### Kurzbeschreibung:

Der Strom- und Spannungsabgriff für die 95mm<sup>2</sup>-Hochstrom-Durchgangsklemme bildet die optimale Grundlage für ein erfolgreiches Energiemanagement. Überall dort, wo elektrische Leistung gemessen werden soll, sind Strom und Spannung erforderlich. Der sogenannte Strom- und Spannungsabgriff ist eine Kombination aus Stromwandler und Spannungsabgriff und kann einfach und schnell in den Brückerschacht der 95mm<sup>2</sup>-Hochstrom-Durchgangsklemme montiert werden.

Eine integrierte Sicherung bietet für nachgeschaltete Energiemessgeräte einen sicheren Schutz. Ein integrierter Stromwandler mit einem Wandlungsverhältnis 250 A / 1 A ermöglicht eine präzise Strommessung gemäß EN 61869-2 in der Genauigkeitsklasse 0,5. Der Anschluss des Stromausgangs ist mit S1 (schwarz) und S2 (rot) gekennzeichnet. Eine Drückerbetätigung dient zum Anschließen und Lösen von feindrätigen Leitern. Durch die 5-polige Auslegung (2 x S1 und 3 x S2) ergeben sich Vorteile wie:

- Kurzschließen des Stromwandlers (S1 und S2) über einen Brücker (2000-402)
- Direkte Sternpunktbrückung am Stromwandler

Der Anschluss der Spannung erfolgt über eine redundant ausgeführte Anschlussklemme. Der Strom- und Spannungsabgriff bietet zusätzlich eine Beschriftungsmöglichkeit. Es kann zwischen einem durchgängigen Beschriftungsstreifen oder dem WMB-Multibeschriftungssystem ausgewählt werden.

### Merkmale:

—

- Abgriff der Energiedaten direkt an der Einspeisung
- Einfache Montage durch Einstecken in den Brückerschacht der 95mm<sup>2</sup>-Hochstrom-Durchgangsklemme
- Integrierter Stromwandler 250 A / 1 A
- Genauigkeitsklasse: 0,5
- Abgesicherter Spannungspfad

**Hinweis:**

- Geeignet für die 2-Leiter-Durchgangsklemmen für Tragschienenmontage (285-195; 285-194)
- Geeignet für die 2-Leiter-Durchgangsklemmen mit Befestigungsflanschen (285-181; 285-184)
- Ersatzsicherung: SIBA-Sicherung, Art.-Nr. 7008913.2

**Daten**

**Technische Daten**

**Eingang – Stromwandler**

Primärer Bemessungsstrom	250 A
Thermischer Bemessungsdauerstrom $I_{cth}$	250 A
Thermischer Bemessungskurzzeitstrom $I_{th}$	15 kA/1 s
Bemessungsstoßstrom $I_{dyn}$	37,5 kA
Bemessungsfrequenz	50 ... 60 Hz

**Ausgang – Stromwandler**

Sekundärer Bemessungsstrom	1 A
Bemessungsleistung $S_r$	0.2 VA
Höchste Spannung für Betriebsmittel $U_m$	AC 720 V <sub>eff</sub>

**Ausgang – Spannungsabgriff**

Bemessungsspannung	AC 400V
Sicherung (Spannungspfad)	2 A; 450 V; F; 70 kA; 5 x 25 mm

**Messabweichung**

Genauigkeitsklasse	0.5
--------------------	-----

**Sicherheit und Schutz**

Prüfspannung	AC 3 kV; 50Hz; 1min
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

Schutzart	IP20
-----------	------

### Anschlussdaten

Anschlussstyp 1	Stromausgang
Anschluss technik	Push-in CAGE CLAMP®
WAGO Klemme	WAGO-Serie 250
Eindrähtiger Leiter	0,2 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 24 ... 16 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,2 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 24 ... 16 AWG
Abisolierlänge	8,5 ... 9,5 mm / 0.33 ... 0.37 inch
Anschlussstyp 2	Spannungsausgang
Anschluss technik 2	Push-in CAGE CLAMP®
WAGO Klemme 2	WAGO-Serie 2624
Eindrähtiger Leiter 2	0,2 ... 6 mm <sup>2</sup> / 24 ... 10 AWG
Feindrähtiger Leiter 2	0,2 ... 6 mm <sup>2</sup> / 24 ... 10 AWG
Abisolierlänge 2	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inch
Durchführung für Messleiter	Ø ≤ 16 mm

### Geometrische Daten

Breite	25 mm / 0.984 inch
Höhe	73 mm / 2.874 inch
Tiefe	94 mm / 3.7 inch

### Mechanische Daten

Montageart	über Brückerschacht der 2-Leiter-Hochstrom-Durchgangsklemme (siehe Hinweis)
------------	---

### Werkstoffdaten

Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V2
Gehäusewerkstoff	PA 66
Gewicht	98 g

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-25 ... 70 °C
Relative Feuchte	5 ... 85 % (ohne Betauung)
Verschmutzungsgrad	2
Einsatzhöhe max.	2000 m

## Normen und Bestimmungen








Konformitätskennzeichnung	CE
Normen/Bestimmungen	EN 61869-2; EN 60947-7-3; IEC 60947-7-3

## Kaufmännische Daten





Ursprungsland	NL
GTIN	4055143556354
Zolltarifnummer	85043180888

## Passende Produkte

### Allgemeines Zubehör

	<b>Art-Nr.: 2007-8873</b> Klemmenblock; für Strom- und Spannungswandler	<a href="http://www.wago.com/2007-8873">www.wago.com/2007-8873</a>
	<b>Art-Nr.: 2007-8874</b> Klemmenblock; für Strom- und Spannungswandler	<a href="http://www.wago.com/2007-8874">www.wago.com/2007-8874</a>
	<b>Art-Nr.: 2007-8875</b> Klemmenblock; für Stromwandlerschaltung	<a href="http://www.wago.com/2007-8875">www.wago.com/2007-8875</a>
	<b>Art-Nr.: 2007-8876</b> Klemmenblock; für 3-phasige Stromwandlerschaltung	<a href="http://www.wago.com/2007-8876">www.wago.com/2007-8876</a>
	<b>Art-Nr.: 2007-8877</b> Klemmenblock; für Stromwandlerschaltung	<a href="http://www.wago.com/2007-8877">www.wago.com/2007-8877</a>
	<b>Art-Nr.: 285-195</b> 2-Leiter-Durchgangsklemme; 95 mm <sup>2</sup> ; seitliche Beschriftungsaufnahmen; nur auf Tragschiene 35 x 15; 2,3 mm dick; Kupfer; POWER CAGE CLAMP	<a href="http://www.wago.com/285-195">www.wago.com/285-195</a>
	<b>Art-Nr.: 857-550</b> Strommessumformer; Stromeingangssignal; Strom- und Spannungsausgangssignal; Digitalausgang; Konfiguration per Software; Versorgungsspannung DC 24 V; 6 mm Baubreite	<a href="http://www.wago.com/857-550">www.wago.com/857-550</a>

### Beschriftungsmaterial

	<b>Art-Nr.: 2009-110</b> Beschriftungsstreifen; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-110">www.wago.com/2009-110</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-115">www.wago.com/2009-115</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115/000-002</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-002">www.wago.com/2009-115/000-002</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115/000-006</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-006">www.wago.com/2009-115/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 2009-115/000-007</b> WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/2009-115/000-007">www.wago.com/2009-115/000-007</a>



**Art-Nr.: 2009-115/000-012**  
WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/2009-115/000-012](http://www.wago.com/2009-115/000-012)



**Art-Nr.: 2009-115/000-017**  
WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/2009-115/000-017](http://www.wago.com/2009-115/000-017)



**Art-Nr.: 2009-115/000-023**  
WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/2009-115/000-023](http://www.wago.com/2009-115/000-023)



**Art-Nr.: 2009-115/000-024**  
WMB-Inline; für smartPRINTER; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/2009-115/000-024](http://www.wago.com/2009-115/000-024)



**Art-Nr.: 210-831**  
Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 2,3 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend

[www.wago.com/210-831](http://www.wago.com/210-831)



**Art-Nr.: 210-832**  
Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 3 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend

[www.wago.com/210-832](http://www.wago.com/210-832)



**Art-Nr.: 793-501**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-501](http://www.wago.com/793-501)



**Art-Nr.: 793-501/000-002**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-501/000-002](http://www.wago.com/793-501/000-002)



**Art-Nr.: 793-501/000-005**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-501/000-005](http://www.wago.com/793-501/000-005)



**Art-Nr.: 793-501/000-006**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-501/000-006](http://www.wago.com/793-501/000-006)



**Art-Nr.: 793-501/000-007**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-501/000-007](http://www.wago.com/793-501/000-007)



**Art-Nr.: 793-501/000-012**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-501/000-012](http://www.wago.com/793-501/000-012)



**Art-Nr.: 793-501/000-017**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-501/000-017](http://www.wago.com/793-501/000-017)


















**Art-Nr.: 793-501/000-023**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar
















[www.wago.com/793-501/000-023](http://www.wago.com/793-501/000-023)


















**Art-Nr.: 793-501/000-024**  
WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar

[www.wago.com/793-501/000-024](http://www.wago.com/793-501/000-024)

	<b>Art-Nr.: 793-502</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-502">www.wago.com/793-502</a>
	<b>Art-Nr.: 793-502/000-002</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-502/000-002">www.wago.com/793-502/000-002</a>
	<b>Art-Nr.: 793-502/000-005</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-502/000-005">www.wago.com/793-502/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 793-502/000-006</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-502/000-006">www.wago.com/793-502/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 793-502/000-007</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-502/000-007">www.wago.com/793-502/000-007</a>
	<b>Art-Nr.: 793-502/000-012</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-502/000-012">www.wago.com/793-502/000-012</a>
	<b>Art-Nr.: 793-502/000-017</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-502/000-017">www.wago.com/793-502/000-017</a>
	<b>Art-Nr.: 793-502/000-023</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-502/000-023">www.wago.com/793-502/000-023</a>
	<b>Art-Nr.: 793-502/000-024</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 10 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-502/000-024">www.wago.com/793-502/000-024</a>
	<b>Art-Nr.: 793-503</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-503">www.wago.com/793-503</a>
	<b>Art-Nr.: 793-503/000-002</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-002">www.wago.com/793-503/000-002</a>
	<b>Art-Nr.: 793-503/000-005</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-005">www.wago.com/793-503/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 793-503/000-006</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-006">www.wago.com/793-503/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 793-503/000-007</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-007">www.wago.com/793-503/000-007</a>
	<b>Art-Nr.: 793-503/000-012</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-012">www.wago.com/793-503/000-012</a>

	<b>Art-Nr.: 793-503/000-017</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-017">www.wago.com/793-503/000-017</a>
	<b>Art-Nr.: 793-503/000-023</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-023">www.wago.com/793-503/000-023</a>
	<b>Art-Nr.: 793-503/000-024</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 11 ... 20 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-503/000-024">www.wago.com/793-503/000-024</a>
	<b>Art-Nr.: 793-504</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-504">www.wago.com/793-504</a>
	<b>Art-Nr.: 793-504/000-002</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-504/000-002">www.wago.com/793-504/000-002</a>
	<b>Art-Nr.: 793-504/000-005</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-504/000-005">www.wago.com/793-504/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 793-504/000-006</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-504/000-006">www.wago.com/793-504/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 793-504/000-012</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-504/000-012">www.wago.com/793-504/000-012</a>
	<b>Art-Nr.: 793-504/000-017</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-504/000-017">www.wago.com/793-504/000-017</a>
	<b>Art-Nr.: 793-504/000-023</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 21 ... 30 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-504/000-023">www.wago.com/793-504/000-023</a>
	<b>Art-Nr.: 793-505</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 31 ... 40 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-505">www.wago.com/793-505</a>
	<b>Art-Nr.: 793-505/000-005</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 31 ... 40 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-505/000-005">www.wago.com/793-505/000-005</a>
	<b>Art-Nr.: 793-505/000-006</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 31 ... 40 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-505/000-006">www.wago.com/793-505/000-006</a>
	<b>Art-Nr.: 793-505/000-007</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 31 ... 40 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-505/000-007">www.wago.com/793-505/000-007</a>
	<b>Art-Nr.: 793-505/000-012</b> WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 31 ... 40 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagerecht; aufrastbar	<a href="http://www.wago.com/793-505/000-012">www.wago.com/793-505/000-012</a>

	<p><b>Art-Nr.: 793-506</b>                  WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 41 ... 50 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar</p>	<a href="http://www.wago.com/793-506">www.wago.com/793-506</a>
	<p><b>Art-Nr.: 793-506/000-005</b>                  WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 41 ... 50 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar</p>	<a href="http://www.wago.com/793-506/000-005">www.wago.com/793-506/000-005</a>
	<p><b>Art-Nr.: 793-506/000-006</b>                  WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 41 ... 50 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar</p>	<a href="http://www.wago.com/793-506/000-006">www.wago.com/793-506/000-006</a>
	<p><b>Art-Nr.: 793-506/000-012</b>                  WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 41 ... 50 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar</p>	<a href="http://www.wago.com/793-506/000-012">www.wago.com/793-506/000-012</a>
	<p><b>Art-Nr.: 793-506/000-017</b>                  WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 41 ... 50 (10x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar</p>	<a href="http://www.wago.com/793-506/000-017">www.wago.com/793-506/000-017</a>
	<p><b>Art-Nr.: 793-5501</b>                  WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar</p>	<a href="http://www.wago.com/793-5501">www.wago.com/793-5501</a>
	<p><b>Art-Nr.: 793-5501/000-002</b>                  WMB-Beschriftungskarte; als Karte; für Klemmenbreite 5 - 17,5 mm; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar</p>	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-002">www.wago.com/793-5501/000-002</a>
	<p><b>Art-Nr.: 793-5501/000-005</b>                  WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar</p>	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-005">www.wago.com/793-5501/000-005</a>
	<p><b>Art-Nr.: 793-5501/000-006</b>                  WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar</p>	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-006">www.wago.com/793-5501/000-006</a>
	<p><b>Art-Nr.: 793-5501/000-007</b>                  WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar</p>	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-007">www.wago.com/793-5501/000-007</a>
	<p><b>Art-Nr.: 793-5501/000-012</b>                  WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar</p>	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-012">www.wago.com/793-5501/000-012</a>
	<p><b>Art-Nr.: 793-5501/000-014</b>                  WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar</p>	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-014">www.wago.com/793-5501/000-014</a>
	<p><b>Art-Nr.: 793-5501/000-017</b>                  WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar</p>	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-017">www.wago.com/793-5501/000-017</a>
	<p><b>Art-Nr.: 793-5501/000-023</b>                  WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar</p>	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-023">www.wago.com/793-5501/000-023</a>
	<p><b>Art-Nr.: 793-5501/000-024</b>                  WMB-Beschriftungskarte; als Karte; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar</p>	<a href="http://www.wago.com/793-5501/000-024">www.wago.com/793-5501/000-024</a>





**Art-Nr.: 793-566**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar

[www.wago.com/793-566](http://www.wago.com/793-566)



**Art-Nr.: 793-566/000-002**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar

[www.wago.com/793-566/000-002](http://www.wago.com/793-566/000-002)



**Art-Nr.: 793-566/000-005**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar

[www.wago.com/793-566/000-005](http://www.wago.com/793-566/000-005)



**Art-Nr.: 793-566/000-006**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar

[www.wago.com/793-566/000-006](http://www.wago.com/793-566/000-006)



**Art-Nr.: 793-566/000-007**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar

[www.wago.com/793-566/000-007](http://www.wago.com/793-566/000-007)



**Art-Nr.: 793-566/000-012**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar

[www.wago.com/793-566/000-012](http://www.wago.com/793-566/000-012)



**Art-Nr.: 793-566/000-017**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar

[www.wago.com/793-566/000-017](http://www.wago.com/793-566/000-017)



**Art-Nr.: 793-566/000-023**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar

[www.wago.com/793-566/000-023](http://www.wago.com/793-566/000-023)



**Art-Nr.: 793-566/000-024**

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; bedruckt; 1 ... 50 (2x); nicht dehnbar; Aufdruck waagrecht; aufrastbar

[www.wago.com/793-566/000-024](http://www.wago.com/793-566/000-024)

**Werkzeug**



**Art-Nr.: 210-720**

Betätigungswerkzeug mit teilisoliertem Schaft; Typ 2, Klinge (3,5 x 0,5) mm

[www.wago.com/210-720](http://www.wago.com/210-720)

**Downloads**

**Dokumentation**

**Ausschreibungstext**

855-951/250-000	Aug 10, 2018	DOCX 21,9 kB	Download
-----------------	--------------	-----------------	----------

**Beipackzettel**

Strom- und Spannungsabgriff für 2-Leiter-Durchgangsklemmen der Serie 285	Aug 17, 2018	PDF 1,3 MB	Download
--	--------------	---------------	----------

**Weitere Informationen**



Änderungen vorbehalten.

---

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  
Hansastr. 27  
32423 Minden  
Telefon: +49571 887-0  
E-Mail: [info.de@wago.com](mailto:info.de@wago.com) | Web: [www.wago.com](http://www.wago.com)

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?  
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur  
Verfügung.