



Eurobehälter / tote boxes



Material: leitfähiges Polypropylen (PP)
 Farbe: schwarz
 Abmessungen: Paletten-Modulmaße
 Eigenschaften: stapelbar
 Ableitwiderstand: **Schäfer** Behälter ca. $10^3 - 10^5 \Omega$
Standard Behälter ca. $10^4 - 10^{10} \Omega$

material: conductive polypropylene
 colour: black
 dimensions: pallets module dimensions
 specifications: stackable
 resistance to ground: **Schäfer** boxes $10^3 - 10^5 \Omega$ approx.
Standard boxes $10^4 - 10^{10} \Omega$ approx.

Heißprägedruck auf Anfrage / customised printing upon request

Außenabm. / Grundfläche / external dim. / base size	Höhe / height	SCHÄFER Behälter / boxes			STANDARD Behälter / boxes		
		Innenabmessungen / internal dimensions (L x B x Nutzhöhe / L x W x effective height)	Bestellnr. / order-no.: 	Preis / price	Innenabmessungen. / internal dimensions (L x B x Nutzhöhe / L x W x effective height)	Bestellnr. / order-no.: 	Preis / price
300 x 200 mm	117 mm	252 x 152 x 102 mm	H-18S-32120	€ 7,60	-----	-----	-----
400 x 300 mm	75 mm	357 x 257 x 60 mm	H-18S-43075	€ 10,20	370 x 270 x 70 mm	H-20A-43075	a.A. / u.r.
	120 mm	354 x 254 x 105 mm	H-18S-43120	€ 11,00	370 x 270 x 105 mm	H-20A-43120	a.A. / u.r.
	140 mm	353 x 253 x 116 mm	H-18S-43140-O	€ 11,26	-----	-----	-----
	170 mm	353 x 253 x 146 mm	H-18S-43170-O	€ 13,65	370 x 270 x 155 mm	H-20A-43170	a.A. / u.r.
	220 mm	353 x 253 x 196 mm	H-18S-43220-O	€ 15,95	370 x 270 x 205 mm	H-20A-43220	a.A. / u.r.
	270 mm	-----	-----	-----	370 x 270 x 255 mm	H-20A-43270	a.A. / u.r.
600 x 400 mm	320 mm	-----	-----	-----	370 x 270 x 305 mm	H-20A-43320	a.A. / u.r.
	75 mm	555 x 355 x 59 mm	H-18S-64075	€ 14,40	570 x 370 x 70 mm	H-20A-64075	a.A. / u.r.
	120 mm	552 x 352 x 96 mm	H-18S-64120	€ 18,60	570 x 370 x 115 mm	H-20A-64120	a.A. / u.r.
	140 mm	552 x 352 x 116 mm	H-18S-64140-O	€ 20,16	-----	-----	-----
	150 mm	552 x 352 x 127 mm	H-18S-64150-O	€ 20,86	-----	-----	-----
	170 mm	559 x 359 x 154 mm	H-18S-64170-O	€ 21,65	570 x 370 x 165 mm	H-20A-64170	a.A. / u.r.
	180 mm	552 x 352 x 156 mm	H-18S-64180-O	€ 20,94	-----	-----	-----
	220 mm	551 x 351 x 196 mm	H-18S-64220-O	€ 27,20	570 x 370 x 215 mm	H-20A-64220	a.A. / u.r.
	240 mm	552 x 352 x 216 mm	H-18S-64240-O	€ 27,15	-----	-----	-----
	285 mm	551 x 351 x 260 mm	H-18S-64285-O	€ 31,25	-----	-----	-----
800 x 600 mm	320 mm	755 x 555 x 307 mm	H-18S-86320-O	€ 62,40	570 x 370 x 315 mm	H-20A-64320	a.A. / u.r.
	420 mm	-----	-----	-----	570 x 370 x 415 mm	H-20A-64420	a.A. / u.r.
	120 mm	-----	-----	-----	760 x 560 x 105 mm	H-20A-86120	a.A. / u.r.
	220 mm	-----	-----	-----	760 x 560 x 205 mm	H-20A-86220	a.A. / u.r.
	320 mm	-----	-----	-----	760 x 560 x 305 mm	H-20A-86320	a.A. / u.r.
	420 mm	-----	-----	-----	760 x 560 x 405 mm	H-20A-86420	a.A. / u.r.

Die Abmessungen orientieren sich am Boden der Behälter. / The dimensions are measured at the bottom of the boxes.

Behälter mit dem Zusatz „-O“ in der Bestellnummer gibt es nur mit offener Griffmulde / boxes with the suffix "-O" in the order number are only available with an open grip

Trenneinsätze siehe Seite 125 / partitions see on page 125