

25

P 129


Modular-Steckverbinder



Modularstecker, 8p8c (RJ45), mit Verriegelungslasche und Eindringkontakten

25

P 129



*a Eindringkontakt

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich -40 °C/+125 °C

Werkstoffe

Kontaktträger PC, V-2 nach UL94
Kontakt CuSn, unternickelt und vergoldet

Anschließbare Leiter Eindringbereich

Querschnitt AWG 26–24, 0,128–0,241 mm²
Bauform Rundkabel
Abisolierlänge Kabelmantel 6 mm

Elektrische Daten (bei T_v 20 °C)

Bemessungsstrom 1,5 A
Bemessungsspannung 250 V AC
Isolationswiderstand 500 MΩ

Zugehörige Produkte

Gegenstücke

☞ 2531 01

☞ P 133

☞ P 136

☞ P 137 S

Zubehör

☞ 2532 01

Verarbeitungsequipment

☞ ZP25-2

25

P 129

Bestellbezeichnung	Polzahl	VE (Stück)	MDQ (Stück)
P 129	8	500	1500

Verpackung:

lose im Karton oder Kunststoffbeutel