



- Vorheizplatte
- 1200 W, 230 V
- Beheizte Fläche 190 x 245 mm
- Temperaturbereich 50 °C - 400 °C
- Digitalanzeige für Soll- und Isttemperatur
- Digitale Regelelektronik
- 6 Infrarot Hochtemperaturstrahler für schnelle und effektive Erwärmung
- 2 Easy Fix Leiterplattenhalter

### WHP 3000, 1200 W

Artikel Nr.: T0053364699N

Abmessungen L x B x H (mm)	254 x 395 x 70
Abmessungen L x B x H (Inch)	10 x 15.55 x 2.76
Gewicht (ca) in kg	---
Spannung	230 V, 50/60 Hz
Leistung	1200 W
Kanäle	---
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °C	---
Temperaturbereich (werkzeugabhängig) °F	---
Temperaturgenauigkeit °C	---
Temperaturgenauigkeit °F	---
Temperaturgenauigkeit Heißluft °C	---
Temperaturgenauigkeit Heißluft °F	---
Temperaturstabilität °C	---
Temperaturstabilität °F	---
Potentialausgleichsbuchse	---
Display	---
Zusätzliche Vakuumpumpe	---
Max. Heißluftmenge l/min (werkzeugabhängig)	---
Fördermenge l/min	---
Max. Vakuum	---
Schnittstelle	1 x RS232, 1 x Thermoelement Typ K