




LED-Einbaustrahler INDIWO83, schwenkbar, dim2warm

Artikel-Nr. 12476153



LED-Einbaustrahler INDIWO83, schwenkbar, dim2warm, nickel matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Wird die Leuchte gedimmt, verringert sich die Farbtemperatur.

Einbaustrahler geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Baustoffen. Wärmedämmung zulässig. Fassung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 350 mA, Leistung: 5,5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 550lm, Farbtemperatur: 3000 bis 1800K, Abstrahlwinkel: 36°, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

Artikel-Nr.	12476153
Stand:	16.02.2021 08:39

Lichtfarbe	3000 - 1800
Farbe	nickel
Abstrahlwinkel	36 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Ausführung	Plug&Play
Leistung	5,5 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Art der Dimmung	sonstige

Außendurchmesser	95 mm
Einbaudurchmesser	83 mm
Einbautiefe	38 mm
Strom	350 mA
Lichtstrom	550 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Verstellbarkeit	schwenkbar
Schwenkwinkel	25 °
Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung